


H0,75/19TS ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność
ciepła do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, Jasnoniebieski
Nr zam.	9202840000
Typ	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
Ilość	500 szt.
opakowanie	luzem

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E354986

Wymiary i masa

Masa netto 0.16 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor jasnoniebieski	Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
---------------	---	-----------	--------------------------------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	1.7 mm	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
szerokość kołnierza (B)	3 mm	wysokość kołnierza (A)	5.5 mm
Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm	L1 in mm	19.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 18 maks.		Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm
Długość odizolowania	15 mm	Przekrój przyłącza przewodu	0.75 mm ²
kod koloru	Miscellaneous		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

