



Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnegoWielozżyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
|            |                                      |
| Nr zam.    | 7789842050                           |
| Typ        | <a href="#">PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986635197                        |
| Ilość      | 1 szt.                               |

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 1001 g |
|------------|--------|

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Dane elektryczne

|                      |           |                         |                       |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| Prąd całkowity, max. | 0.125 A   | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s               |
| rezystancja          | ≤ 80 mΩ/m | napięcie robocze        | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |

## dane ogólne

|                       |                            |                     |                 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Długość kabla         | 5 m                        | Dostosowane do      | Sygnały cyfrowe |
| Materiał podstawowy   | PVC                        | Kabel               | Kabel LiYY      |
| liczba biegunów, min. | 36 biegunów                | Średnica zewnętrzna | 11,2 ± 1 mm     |
| interfejs SPS         | GEFANUC IC694TBS032<br>36P | przekrój przewodu   | 0.25 mm²        |

## Dane znamionowe UL

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Prąd całkowity, max. | 0.125 A |
|----------------------|---------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |