

**PAC-XIOC-HE20-V3-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnego Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>. Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu. W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                       |
| Wersja     | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">7789866050</a>                                            |
| Typ        | PAC-XIOC-HE20-V3-5M                                                   |
| GTIN (EAN) | 4099986635333                                                         |
| Ilość      | 1 szt.                                                                |

## PAC-XIOC-HE20-V3-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 1064 g |
|------------|--------|

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne                               |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                              | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Dane elektryczne

|                       |                     |                                                     |           |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Prąd całkowity, max.  | 3 A                 | Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A       |
| Napięcie znamionowe   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | rezystancja                                         | ≤ 80 mΩ/m |
| Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m            |                                                     |           |

## dane ogólne

|                     |                      |                     |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Długość kabla       | 5 m                  | Materiał podstawowy | PVC                                 |
| Kabel               | Kabel LiYY           | przyłącze interfejs | 2X ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 20P |
| Średnica zewnętrzna | 8,6 ± 1 mm           | interfejs SPS       | FCN CONNECTOR 40P                   |
| przekrój przewodu   | 0.25 mm <sup>2</sup> |                     |                                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |