

## CB 200/2,6 BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.  
W szczególności mogą być stosowane do mocowania  
oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS. zgodne z  
IEC 62275: 2006 Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o  
klasie palności V2 wg UL-94

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 2.6 x 200 mm, poliamid 66, 80 N
Nr zam.	<a href="#">7940006051</a>
Typ	CB 200/2,6 BK
GTIN (EAN)	4032248520138
Ilość	12000 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E317499

## Wymiary i masa

Głębokość	1.1 mm	Głębokość (cale)	0.0433 inch
Wysokość	200 mm	Wysokość (cale)	7.874 inch
Szerokość	2.6 mm	Szerokość (cale)	0.1024 inch
Masa netto	0.62 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...85 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## materiał instalacyjny

Odporność na promienie UV	Nie	ponownie otwierana	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	Nie
Średnica kabla, maks.	50 mm	Materiał podstawowy	poliamid 66
wytrzymałość na rozciąganie	80 N	Średnica wiązki, maks	51 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	18 lbf	Średnica wiązki, min.	2 mm

## Ważna informacja

Informacje produktowe Liczba torebek w kartonie (sztuki): 120  
 Liczba pozycji w torebce (sztuki): 100  
 Jedna jednostka dostawy odpowiada jednemu kartonowi (jednej sztuce) i można zamówić tylko wielokrotność jednostki dostawy.

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Rysunki**

