

**CB 180/7,8 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.  
W szczególności mogą być stosowane do mocowania  
oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS. zgodne z  
IEC 62275: 2006 Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o  
klasie palności V2 wg UL-94

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Opaska kablowa, 7.8 x 180 mm, poliamid 66, 540 N
Nr zam.	<a href="#">7940006064</a>
Typ	CB 180/7,8 NC
GTIN (EAN)	4032248520169
Ilość	100 szt.

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E317499

## Wymiary i masa

Głębokość	1.7 mm	Głębokość (cale)	0.0669 inch
Wysokość	180 mm	Wysokość (cale)	7.0866 inch
Szerokość	7.8 mm	Szerokość (cale)	0.3071 inch
Masa netto	2.75 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...85 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## materiał instalacyjny

Odporność na promienie UV	Nie	ponownie otwierana	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	Nie
Średnica kabla, maks.	45 mm	Materiał podstawowy	poliamid 66
wytrzymałość na rozciąganie	540 N	Średnica wiązki, maks	45 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	121 lbf	Średnica wiązki, min.	3.5 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Drawings**

