

KLIPPON K52 M20WCSS EX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Różne typy skrzynek instalacyjnych dostępne są w celu zapewnienia transferu sygnałów / zasilania elektrycznego lub rozdzielania w strefach zagrożenia wybuchem. Skrzynki zaciskowe to wyposażenie iskrobezpieczne, atestowane do eksploatacji w strefach Ex typu 0, 1, 2 oraz 20, 21, 22. Są one certyfikowane zgodnie z najnowszymi, międzynarodowymi standardami Ex e, Ex ia oraz Ex tb. Możliwość zastosowania specjalnej konfiguracji klienta oznacza gwarancję uzyskania optymalnego rozwiązania do dowolnej aplikacji. Skorzystaj z funkcji przeglądu produktów w celu odnalezienia optymalnego rozwiązania! Stwórz system składający się z obudowy wyposażonej lub nie wyposażonej w gwintowane otwory, odpowiedniej szyny montażowej lub wstępnie uzbrojonych terminali taśmowych. Przedstawione konfiguracje stanowią tylko mały fragment naszej oferty. Z przyjemnością stworzymy dla indywidualną konfigurację dla każdego klienta.

Właściwości:

Wiele wersji zapewnia spełnienie wymagań klientów-
Wiele międzynarodowych atestów, takich jak IECEx oraz ATEXPodwyższona jakość dzięki zastosowaniu sprawdzonych, bazowych elementów serii® .

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Skrzynka zaciskowa, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K52 EX, KL SET 32W4 Sotwory wiercone strona A: 4 x M20x1.5, otwory wiercone strona B: 4 x M20x1.5
Nr zam.	8000004220
Typ	KLIPPON K52 M20WCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986637
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2024-05-17T00:00:00+02:00

KLIPPON K52 M20WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	91 mm	Głębokość (cale)	3.5827 inch
Wysokość	160 mm	Wysokość (cale)	6.2992 inch
Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6.2992 inch
Masa netto	2085 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6bI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	IBExU12ATEX1145 X	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)	IECEx IBE 13.0002X
---	-------------------	--	--------------------

Dane materiałowe

Powierzchnia	nieobrobiony	Materiał podstawowy	aluminium AlSi12
--------------	--------------	---------------------	------------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP66, IP67
-----------------	------------

Cechy standardowe

Wykonanie	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	produkt referencyjny	KLIPPON K52 EX, KL SET 32W4 S
-----------	------------------------------	----------------------	---




obudowy

Materiał podstawowy	aluminium AlSi12	otwory wiercone strona A	4 x M20x1.5
otwory wiercone strona B	4 x M20x1.5		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Rysunki



KLIPPON K52 M20WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaślepki z tworzywa sztucznego - Ex e/i 7 Dżuli



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VP M20 EX SI 7J	Wersja
Nr zam.	2066730000	VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek,
GTIN (EAN)	4050118415346	zamknięte, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
Ilość	100 ST	poliamid 6

KSG BN O NI - wersja niklowana z uszczelką neoprenową



KSG przewidziana jest do przyłączania wyłącznie nieopancerzonych kabli i przewodów. Zamówienie dławnicy kablowej z uszczelką z neoprenu umożliwia eksploatację produktu w zakresie temperatur od -35°C do +90°C. Przy wyborze uszczelki z silikonem gwarantowany jest zakres temperatur od -60°C do +180°C. Z tego samego materiału wykonany jest dostarczony oring dławnicy. Ten materiał uszczelniający pozwala osiągnąć stopień ochrony IP 66 względnie IP 68 przy głębokości wody wynoszącej 25 metrów (2,5 bar). KSG jest dopuszczona do hermetyzacji odpornej na ciśnienie Ex d i podwyższonego bezpieczeństwa Ex e.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSG M20 BN O NI 2 G20	Wersja
Nr zam.	1911560000	KSG (standardowa dławnica kablowa Klippon Ex), Dławnica kablowa,
GTIN (EAN)	4032248539604	proste, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 -
Ilość	20 ST	ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany

Gwint zewnętrzny M20



Adaptory serii ADAP umożliwiają elastyczne i uniwersalne wypełnianie nieużywanych przepustów w sprzęcie Ex przy zachowaniu ognioszczelności Ex d, podwyższonej ochrony przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

KLIPPON K52 M20WCSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	ADAP EX M20-M16	Wersja
Nr zam.	1737560000	ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, M 20 ,M 16, IP54,
GTIN (EAN)	4008190957599	mosiądz, niklowany
Ilość	1 ST	