

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obudowy FieldPower® charakteryzują się wysoką odpornością konstrukcji i spełniają najwyższe wymagania dotyczące palności UL - klasy 5 VA.

Moduł szyny montażowej „TS 35 PT6” i jednostka przyłączeniowa PT6 łatwo łączą się na zatrzask.

Przegubowe uszczelnienia umożliwiają również stosowanie wstępnie zmontowanych kabli z wtyczką.

Wersje w wysokiej obudowie umożliwiają montaż urządzeń. Więcej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz akcesoria.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Obudowy FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, w stanie kompletnym, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, czarny, Przetąacznik konserwacyjny
Nr zam.	8000005211
Typ	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
GTIN (EAN)	4050118048568
Ilość	1 szt.

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	122 mm	Głębokość (cale)	4.8031 inch
Wysokość	181 mm	Wysokość (cale)	7.126 inch
Szerokość	192 mm	Szerokość (cale)	7.559 inch
Masa netto	730 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...55 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...45 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05

Dane ogólne

Materiał podstawowy	tworzywo sztuczne, GRP	Materiał izolacyjny	GF 10
tworzywo obudowy	poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym	Silikon	Nie
Barwny	czarny	Stopień ochrony	IP65, w stanie kompletnym
Klasa palności wg UL 94	5VA	Moment dokręcania śrub wieka	2 Nm
Mocowanie wieka	Śruby TX20	Wskazówka montażowa	Śruby pokrywy w zestawie
Funkcja	Przełącznik konserwacyjny	rodzaj złącza zestyk sygnałowy	M12, kod A

dane techniczne przełącznika

moment obrotowy zacisków przyłączeniowych	0.8 Nm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks.	
typ przełącznika	ABB OT16FT3	napięcie robocze	440 V
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 18	Stopień zanieczyszczenia	3
moc znamionowa AC-23A	7.5 kW	prąd znamionowy AC-23A	16 A
styk pomocniczy	ABB OA1G10	Przełączanie zgodnie z normą	IEC 60947-3
zakres przyłączeniowy, wtyk, min.	0.75 mm ²	zakres przyłączeniowy, wtyk, maks.	10 mm ²

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

DMS PRO



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	DMS PRO	Wersja
Nr zam.	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Ilość	1 ST	

Końcówki E6,3 - Torx®



Bity marki Weidmüller to bity standardowe, wyróżniające się wysoką jakością, dużą różnorodnością i trwałością.

Stosowana przez Weidmüller metoda hartowania sterowanego komputerowo gwarantuje niezmiennie wysoką jakość produktów.

Wysokiej jakości tworzywo wyjściowe umożliwia wartości momentu obrotowego, daleko przekraczające wielkości określone w relewantnych normach DIN: DIN 5261 do bitów PH/PZDIN 5263 do bitów rowkowych Norma Camcar do bitów TORX Oznacza to długą żywotność przy wysokich momentach obrotowych a więc idealne warunki do wykonywania prac standardowych.

Atuty produktu:

Przystosowany do wszystkich rodzajów śrub. Dzięki korzystnym wskaźnikom twardości 59-61 HRC nadaje się zarówno do pracy ręcznej, jak też do maszynowej. Duża wytrzymałość na ścieranie a zatem wysoka trwałość. Optymalne spasowanie ze śrubami DIN oznacza znikome zużycie i optymalne przeniesienie momentu obrotowego. Produkcja oparta o profesjonalne kryteria jakości zgodnie z obowiązującymi normami ISO z niezmiennie wysoką jakością produktów.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Wersja
Nr zam.	2821510000	Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4064675359050	
Ilość	5 ST	

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

Generation 1



Obudowy FieldPower® charakteryzują się wysoką odpornością konstrukcji i spełniają najwyższe wymagania dotyczące palności UL - klasy 5 VA.

Moduł szyny montażowej „TS 35 PT6” i jednostka przyłączeniowa PT6 łatwo łączą się na zatrzask.

Przegubowe uszczelnienia umożliwiają również stosowanie wstępnie zmontowanych kabli z wtyczką.

Wersje w wysokiej obudowie umożliwiają montaż urządzeń. Więcej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz akcesoria.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BG GH 10P 4XVG PT6	Wersja
Nr zam.	1121990000	Obudowy FieldPower®, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, w stanie
GTIN (EAN)	4032248903030	kompletnym, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, czarny
Ilość	10 ST	
Typ	GH 10P PT6	Wersja
Nr zam.	1121980000	Obudowy FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, w stanie
GTIN (EAN)	4032248903023	kompletnym, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, czarny
Ilość	10 ST	