

MP TBF 60/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

**Obudowy poliestrowe**

Obudowy serii TBF są produkowane z wyjątkowo wytrzymałego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym.

Obudowy serii TBF nadają się zwłaszcza do aplikacji, w których wymagany jest niewielki ciężar przy jednocześnie wysokiej uderzalności. Odporne na wpływy warunków atmosferycznych obudowy TBF są przeznaczone do szerokiego spektrum zastosowań. Bogata oferta akcesoriów umożliwia uniwersalne rozwiązania polegające na umieszczaniu we wnętrzu regulatorów, przyrządów pomiarowych, zaworów i innych urządzeń.

Cechy:

9 rozmiarów w 2 wersjach wieko ze śrubami nylonowymi
otwory montażowe poza obszarem uszczelnienia gwint
mocujący do szyn nośnych i płyt montażowych Bogata
oferta akcesoriów

Weidmüller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w złącza i
dławnice.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	TBF (pusta obudowa z poliestru), Płyta montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 550 mm, Szerokość: 249 mm, Głębokość: 2 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	9502750000
Typ	MP TBF 60/30
GTIN (EAN)	4008190994891
Ilość	1 szt.

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0.0787 inch
Wysokość	550 mm	Wysokość (cale)	21.6535 inch
Szerokość	249 mm	Szerokość (cale)	9.8031 inch
Masa netto	2102 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa, ocynkowana		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		