

KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Skrzynki przełącznikowe do anten i urządzeń niezwiązanych z bezpieczeństwem stosowanych w pobliżu torów, jak również do zasilania systemów awaryjnych w tunelu. Skrzynki przełącznikowe zapewniają trwałą ochronę elektroniki w trudnych warunkach tunelowych. Ponadto, w zależności od wyposażenia, obudowy są dostępne certyfikatem niezakłóconego zasilania awaryjnego, chronionego przed pożarami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Obudowy, Wysokość: 229 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 133 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.	8000080476
Typ	KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX
GTIN (EAN)	4064675593072
Ilość	1 szt.

KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	133 mm	Głębokość (cale)	5.2362 inch
Wysokość	229 mm	Wysokość (cale)	9.0157 inch
Szerokość	152 mm	Szerokość (cale)	5.9842 inch
Masa netto	4420 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-60 °C...135 °C
----------------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału wieka	1.5 mm	Grubość materiału kołnierza	3 mm
Grubość materiału obudowy	1.5 mm	Temperatura pracy, max.	135 °C
Temperatura pracy, min.	-60 °C	Klasa palności wg UL 94	V-0
Mocowanie wieka	M6 wkręty o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10	Normy	EN 60068 ≤1 m od ścieżki, EN 45545 HL3
Powierzchnia	element szczotkowany	udarność	10 J wersja standardowa
Stopień ochrony	IP66, IP67	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301 (304)
materiał uszczelniający	Silikon	Stopień ochrony (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Płyty kołnierzone	na dole, u góry	Płytko kołnierzowa	Tak

Wyposażenie pionowe

Dostępny uchwyt bezpiecznika	Tak
------------------------------	-----

Wyposażenie poziome

Dostępny uchwyt bezpiecznika	Tak
------------------------------	-----

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Powierzchnia	element szczotkowany
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301 (304)		

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Stopień ochrony	IP66, IP67
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001		

obudowy

Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301 (304)	otwory wiercone strona A	brak
otwory wiercone strona B	brak		

KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		