

KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Skrzynki przełącznikowe dla anten, liczników osi, sterowników punktów i innych komponentów na torze w różnych wielkościach konstrukcyjnych. Nasze skrzynki przełącznikowe są szczególnie odpowiednie do ochrony elektroniki w trudnym środowisku torów kolejowych. Obudowy są trwałe i odporne nawet na intensywne działanie światła słonecznego oraz zapewniają niezawodną kompatybilność elektromagnetyczną EMC.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Obudowy, Wysokość: 260 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.	8000080480
Typ	KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL
GTIN (EAN)	4064675593782
Ilość	1 szt.

KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	150 mm	Głębokość (cale)	5.9055 inch
Wysokość	260 mm	Wysokość (cale)	10.2362 inch
Szerokość	260 mm	Szerokość (cale)	10.2362 inch
Masa netto	6320 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-60 °C...135 °C
----------------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału wieka	1.5 mm	Grubość materiału kołnierza	3 mm
Grubość materiału obudowy	1.5 mm	Temperatura pracy, max.	135 °C
Temperatura pracy, min.	-60 °C	Klasa palności wg UL 94	V-0
Mocowanie wieka	M6 wkręty o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10	Normy	EN 60068 ≤1 m od ścieżki
Powierzchnia	element szczotkowany	udarność	10 J wersja standardowa
Stopień ochrony	IP66, IP67	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301 (304)
materiał uszczelniający	Silikon	Stopień ochrony (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Płyty kołnierzone	na dole	Płytko kołnierzowa	Tak

Wyposażenie pionowe

Dostępny uchwyt bezpiecznika	Tak
------------------------------	-----

Wyposażenie poziome

Dostępny uchwyt bezpiecznika	Tak
------------------------------	-----

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Powierzchnia	element szczotkowany
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301 (304)		

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Stopień ochrony	IP66, IP67
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001		

obudowy

Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301 (304)	otwory wiercone strona A	brak
otwory wiercone strona B	brak		

KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		