
# Справочный листок технических данных

## EGT2 EG2/EN SCHALT.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Продукт более не выпускается, Спецификации исключительно в информационных целях**




Внешний контур блоков выключателей и переключателей соответствует
электронным модулям.
Выключатели и переключатели облегчают ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, контроль
и ремонт промышленных установок.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | , Функциональный модуль Перекл. контакт, переключение, Винтовое соединение |
| Заказ № | 0104060000 |
| Тип | EGT2 EG2/EN SCHALT. |
| GTIN (EAN) | 4008190119713 |
| Кол. | 10 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |
| Доступно до | 2024-10-22T00:00:00+02:00 |

# Справочный листок технических данных

## EGT2 EG2/EN SCHALT.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| Допуски к эксплуатации | CE |
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Высота | 50 mm | Высота (в дюймах) | 1.9685 inch |
| Ширина | 18 mm | Ширина (в дюймах) | 0.7087 inch |
| Длина | 58 mm | Длина (в дюймах) | 2.2835 inch |
| Масса нетто | 36.7 g | | |

### Температуры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура хранения | -40 °C...100 °C | Рабочая температура | -25 °C...85 |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Общие данные

| | |
|---|---|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 32, TS 35 |

### Выход

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение переключения | 250 V AC | Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 1500 VA @ 250 V |
| Переключающая способность перем. напряжения, макс. | 1500 VA | Переключающая способность | 250 V |
| Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 180 W @ 30 V | Переключающая способность перем. напряжения, макс. | 180 W |
| Переключающая способность | 30 V | | |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 32, TS 35 | Цветовой код | бежевый |

### Размеры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Метод проводного соединения | Винтовое соединение | Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 6 mm² |
| Диапазон зажима, мин. | 0.5 mm² | Диапазон зажима, макс. | 6 mm² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 | ETIM 9.0 | EC002498 |
| ETIM 10.0 | EC002498 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-92 | | |

# Справочный листок технических данных

## EGT2 EG2/EN SCHALT.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Сталь




Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | TS 32X15 2M/ST/ZN | Версия |
| Заказ № | 0122800000 | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым |
| GTIN (EAN) | 4008190066307 | покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 |
| Кол. | 20 M | mm, Глубина: 15 mm |

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | EWK 2 | Версия |
| Заказ № | 0199360000 | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | 15 mm, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |

### Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | Версия |
| Заказ № | 0383400000 | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 |
| Кол. | 40 M | mm, Глубина: 7.5 mm |

# Справочный листок технических данных


## EGT2 EG2/EN SCHALT.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

## Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | EW 35 | Версия |
| Заказ № | 0383560000 | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | 8.5 mm, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |

## Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN | Версия |
| Заказ № | 0498000000 | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым |
| GTIN (EAN) | 4008190042493 | покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 |
| Кол. | 20 M | mm, Глубина: 15 mm |