

## ZW 5 RS OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

### Основные данные для заказа

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Промежуточная деталь, RS 70 оранжевый, Промежуточная деталь, Ширина: 8.7 mm |
| Заказ №    | <a href="#">0119760000</a>                                                  |
| Тип        | ZW 5 RS OR                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190186098                                                               |
| Кол.       | 20 Штука                                                                    |

## ZW 5 RS OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 20.6 mm | Глубина (дюймов)  | 0.811 inch  |
| Высота      | 70 mm   | Высота (в дюймах) | 2.7559 inch |
| Ширина      | 8.7 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.3425 inch |
| Масса нетто | 1.35 g  |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                            |           |                       |      |
|----------------------------|-----------|-----------------------|------|
| Цветовой код               | оранжевый | Вид защиты            | IP00 |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000  | Способность к заливке | Нет  |

### Данные о материалах

|                                       |                |                       |       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| Класс пожаростойкости UL 94           | V-2            | Изоляционный материал | PA 66 |
| Поверхность                           | необработанный | Основной материал     | PA 66 |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | 600 ≤ CTI      |                       |       |

### Важное примечание

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | <p>Высота: TS 32 = 33,5 мм, TS 35 x 7,5 = 29 мм</p> <p>Размеры печатной платы:</p> <p>Толщина печатной платы: 1,6 (±0,2) мм</p> <p>Длина печатной платы: 67,8 (-0,2) мм</p> <p>Ширина распорки = ширина печатной платы минус 2 x 9 мм (встегиваемая ножка)</p> <p>Пример:</p> <p>ширина печатной платы = 68 мм, ширина распорки = 50 мм, 2 распорки ZW 25 RS или ZW 45 RS + ZW 5 RS</p> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-04 |             |             |

**Изображения**

