


## VL 2 SAK6N/SAKT



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 7 mm
Заказ №	<a href="#">0194700000</a>
Тип	VL 2 SAK6N/SAKT
GTIN (EAN)	4008190148027
Кол.	50 Штука

**VL 2 SAK6N/SAKT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	14 mm	Высота (в дюймах)	0.5512 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	0.76 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления привинченный      Указание по установке      Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

**Общие сведения**

Количество полюсов 2      Указание по установке      Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение для пластины перемычки

**Размеры**

Шаг в мм (P) 8.00 mm

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 32 A

**Характеристики материала**

Основной материал Cu Zn      Цветовой код серый

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		