

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Алюминий занимает второе место по электропроводности после меди. Одними из преимуществ являются малый вес и превосходная защита от коррозии.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Алюминий, необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 15 mm, Глубина: 5.5 mm
Заказ №	0217900000
Тип	TS 15X5/LL 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190119034
Кол.	2 M
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2022-03-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	50.5 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%


Монтажная рейка

Диаметр отверстия припойного ушка (D)	4.2 mm
Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	необработанный
Толщина	1.00 mm
Основной материал	Алюминий
Длина клеммной рейки	мин. 0 mm номин. 2000 mm макс. 2000 mm
Допустимый тепловой ток для функции PEN, макс.	76.00 A
Просверленное отверстие, шлицевой	Да
Длина шлица	12.00 mm
Расстояние между шлицами	8.00 mm
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	1.92 kA
Ширина шлица	4.20 mm
Монтажная рейка с отверстиями	Да
Ширина прорезей	
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	16.00 mm ²
Диаметр отверстия	4.20 mm
Расстояние между отверстиями, межцентровое	20 mm
Зазор между прорезями	
Длина прорезей	

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Изображения



TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 15	Версия
Заказ №	0382860000	Концевой стопор, бежевый, TS 15, V-2, Полиамид 66, Ширина: 10
GTIN (EAN)	4008190187804	мм, 100 °C
Кол.	50 ST	

Принадлежности




Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	SO SH1	Версия
Заказ №	0401460000	Держатель шины, серый, 100 °C, Ширина: 24.5 mm, V-2, Полиамид
GTIN (EAN)	4008190188092	66, привинченный
Кол.	20 ST	

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 15/2	Версия
Заказ №	1071900000	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 15, HB, Пластмасса,
GTIN (EAN)	4008190462949	Ширина: 8 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	

Аксессуары

Тип	ZEW 15	Версия
Заказ №	7920340000	Концевой стопор, бежевый, TS 15, V-2, Пластмасса, Ширина: 5
GTIN (EAN)	4032248238910	мм, 120 °C
Кол.	20 ST	