

CLI C 2-4 GE/SW 1 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм². Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, желтый
Заказ №	0251311505
Тип	CLI C 2-4 GE/SW 1 MP
GTIN (EAN)	4008190098643
Кол.	100 Штука

CLI C 2-4 GE/SW 1 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	8 mm	Глубина (дюймов)	0.315 inch
Высота	4 mm	Высота (в дюймах)	0.1575 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	0.15 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	10 mm
Наружный диаметр провода, мин.	4 mm	Наружный диаметр провода	4 - 10 mm
Сечение соединительного провода	2.5 - 16 mm ²		

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Ориентация печатных символов	горизонтально		
Вид печати	Стандартный		
Метод выполнения печати	горячая штамповка		
Исполнение	MultiPack		
Ширина	7 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-30 °C		
Цветовой код	желтый		
Галогены	Да		
Диаметр изоляции, макс.	10		
Основной материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия		
Цвет печати	черный		
Напечатанные символы	Цифры		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь	
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Component part = Conductor and cable markers		
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C		
Выходные данные	1		

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Изображения



Изображение аналогичное