


**KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

seria Klippon® K, akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                               |
| Wersja     | Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 288 mm, Szerokość: 383 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">8000188287</a>                                                                                                                                                    |
| Typ        | KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4069165062465                                                                                                                                                                 |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                        |

**KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Wymiary i masa**

|            |          |                  |              |
|------------|----------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 1.5 mm   | Głębokość (cale) | 0.0591 inch  |
| Wysokość   | 288 mm   | Wysokość (cale)  | 11.3386 inch |
| Szerokość  | 383 mm   | Szerokość (cale) | 15.0787 inch |
| Masa netto | 1266.7 g |                  |              |

**Temperatury**

Temperatura eksploatacyjna

**Informacje ogólne**

|                      |                                                                                          |                     |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Grubość materiału    | 1.5 mm                                                                                   | Wskazówka montażowa | Płyta montażowa |
| Powierzchnia         | ocynkowany                                                                               | Materiał podstawowy | blacha stalowa  |
| obszary zastosowania | technika instalacyjna,<br>Rejony zagrożone<br>wybuchem, przemysł<br>procesowy, transport |                     |                 |

**Informacje ogólne Akcesoria**

|                   |            |                                        |                |
|-------------------|------------|----------------------------------------|----------------|
| Grubość materiału | 1.5 mm     | Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 7 mm           |
| Powierzchnia      | ocynkowany | Materiał podstawowy                    | blacha stalowa |

**Numery certyfikatów obudowy**

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS24 10 160412  
001ISS03

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |