

POK COPL 080806 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gama obudów Klippon® POK jest wykonana z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i idealnie sprawdza się w zastosowaniach i środowiskach, w których wymagana jest odporność na korozję, odporność na uderzenia i wysoki stopień ochrony IP.

Główne zalety szerokiej gamy produktów:

17 różnych wielkości
Dwa standardowe wykończenia (kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowań przemysłowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do zastosowań w trudnych warunkach, Ex)
Wieżko ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem
Prasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chloropenu
Otwory mocujące poza obszarem uszczelnienia gwarantują wysokie zabezpieczenie przed przeciekami i wnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66
Udarność sięgająca 7 dżuli
Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek

Klasa odporności ogniowej do E60 w zależności od konfiguracji
Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażoną w niezbędne złącza i dławnice.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płyta uziemienia, ze sprawnym przyłączem uziemienia, Wysokość: 35.57 mm, Szerokość: 99.71 mm, Głębokość: 0.75 mm, Materiał podstawowy: Blacha stalowa ocynkowana
Nr zam.	8000191929
Typ	POK COPL 080806 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099416
Ilość	5 szt.

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Głębokość	0.75 mm	Głębokość (cale)	0.0295 inch
Wysokość	35.57 mm	Wysokość (cale)	1.4004 inch
Szerokość	99.71 mm	Szerokość (cale)	3.9256 inch
Masa netto	17.1 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Informacje ogólne

Grubość materiału	0.75 mm	Materiał podstawowy	Blacha stalowa ocynkowana
-------------------	---------	---------------------	---------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		