Справочный листок технических дан-

HP 7 TSK31.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Торцевая и разделительная пластина для клемм, бежевый, Высота: 41 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
Заказ №	0258260000
Тип	HP 7 TSK31.5
GTIN (EAN)	4008190034788
Кол.	20 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

			Сертификаты
		Соответствовать	ROHS
			Размеры и массы
1.5945 inch	Глубина (дюймов)	40.5 mm	лубина
1.6142 inch	Высота (в дюймах)	41 mm	Высота
0.0787 inch	Ширина (в дюймах)	2 mm	Ширина
		1.28 g	Масса нетто
			Гемпературы
-5 °C40 °C	Температура окружающей среды	-25 °C55 °C	Гемпература хранения
100 °C	Температура окружающей среды	-50 °C	Гемпература хранения Гемпература при длительном
100 0	использовании, макс.		использовании, мин.
		ие изделия	Экологическое соответств
	шиа	Соответствует без исключе	Состояние соответствия RoHS
		Нет SVHC выше 0.1 wt%	REACH SVHC
		511.5 2515 5,1 11/10	
		кие данные	Дополнительные техничес
Непосредственный	Указание по установке	Да	с фиксатором
монтаж	, Nasa	H-	- prince i opeiii
			Общие сведения
			,
		Непосредственный монтаж	Указание по установке
			Параметры системы
		Концевая и промежуточная пластина	Лсполнение
			Размеры
		13.5 mm	Монтажное смещение
			Характеристики материал а
бежевый	Цветовой код	PA 66	Основной материал
		V-2	Класс пожаростойкости UL 94
			Классификации
F0000880	ETIM 7.0	FC000886	TIMA G.O.
EC000886	ETIM 7.0	EC000886	ETIM 6.0
EC000886	ETIM 9.0	EC000886	TIM 10.0
27-14-11-33	ECLASS 9.0	EC000886	ETIM 10.0
27-14-11-33			
27-14-11-33			
27-25-03-01	ECLASS 14.0		
		27-25-03-01	ECLASS 15.0
2	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33 27-14-11-33 27-25-03-01 27-25-03-01	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения