


**Zdjęcie produktu**

Złączki szeregowe bezpiecznikowe i złączki szeregowe komponentów pozwalają na wkomponowanie elementów zabezpieczających i funkcjonalnych bezpośrednio w listwę zaciskową. Złączki szeregowe bezpiecznikowe obejmują wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby niezawodnie chronić elektryczne obwody przed przeciążeniem – idealne rozwiązanie do systemów sterowania i systemów rozdzielczych. Złączki szeregowe komponentów umożliwiają włączenie komponentów elektronicznych, takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezpośrednio do okablowania. Zapewnia to oszczędność miejsca i przejrzyste wdrożenie funkcji przełączania i separacji sygnałów. Oba typy złączek szeregowych zapewniają wyższe bezpieczeństwo, prostą konserwację i kompaktową, zorientowaną na funkcje instalację.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm <sup>2</sup> , 400 V, 400 V, liczba przyłączy: 4, liczba poziomów: 2, TS 35 |
| Nr zam.    | <a href="#">8014720000</a>                                                                                                       |
| Typ        | DKT 4/35 PT100                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190131289                                                                                                                    |
| Ilość      | 10 szt.                                                                                                                          |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 53.5 mm | Głębokość (cale) | 2.1063 inch |
| Wysokość   | 65 mm   | Wysokość (cale)  | 2.5591 inch |
| Szerokość  | 6 mm    | Szerokość (cale) | 0.2362 inch |
| Masa netto | 17.56 g |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |                |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -50 °C...55 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                                   |               |                                              |       |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,AWG 12 maks. |               | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22 |       |
| Normy                                             | IEC 60947-7-1 | Szyna montażowa                              | TS 35 |

## dalsze dane techniczne

|                                          |           |                            |          |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| otwarte strony                           | zamknięta | liczba identycznych złączy | 1        |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie       | rodzaj montażu             | wciskany |

## dane tworzywa

|                         |       |        |                |
|-------------------------|-------|--------|----------------|
| Materiał podstawowy     | PA 66 | Barwny | beżowy / żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |                |

## dane znamionowe

|                                           |                   |                                                        |               |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Przekrój pomiarowy                        | 4 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                                    | 400 V         |
| Znamionowe napięcie stałe                 | 400 V             | Znamionowe natężenie prądu                             | 10 A          |
| Prąd przy maksymalnym przewodowaniu       | 10 A              | Normy                                                  | IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.02 W 60947-7-x |               |
| Stopień zanieczyszczenia                  | 3                 |                                                        |               |

## parametry systemu

|                    |                              |                            |     |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----|
| Wykonanie          | Złącze śrubowe, Z rezystorem | niezbędna płyta zamykająca | Nie |
| Liczba potencjałów | 1                            | liczba poziomów            | 2   |

## Dane techniczne

|                                 |       |                              |     |
|---------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| liczba zacisków na poziom       | 2     | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Tak   | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna montażowa                 | TS 35 | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie   | Funkcja PEN                  | Nie |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                  |                      |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                               | A3                   | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.                                                |                     |
| kierunek podłączenia                                                                             | z boku               | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                | 0.7 Nm              |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                | 0.4 Nm               | Długość odizolowania                                                                              | 9 mm                |
| Rodzaj przyłącza 2                                                                               | złącze śrubowe       | Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze śrubowe      |
| liczba przyłączy                                                                                 | 4                    | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0.33 mm <sup>2</sup> | śruba dociskowa                                                                                   | M 2,5               |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm         | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 22              |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.33 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0.33 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 4 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                           |                     |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.33 mm <sup>2</sup> | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0.33 mm <sup>2</sup> | stopień momentu obrotowego z wkrętkiem elektrycznym Typ DMS                                       | 2                   |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód 4 mm <sup>2</sup> jednodrutowy, maks.                      |                      | Przekrój przyłącza przewodów, przewód 0.33 mm <sup>2</sup> jednodrutowy, min.                     |                     |
| Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód 0.33 mm <sup>2</sup> wielodrutowy, min.                 |                      |                                                                                                   |                     |

## wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 35 | 33 mm |
|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000903    | ETIM 9.0    | EC000903    |
| ETIM 10.0   | EC000903    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-14 |             |             |

## Akcesoria

## Zaślepki rozłączenia




W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | Q 2 AKZ4                   | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0336400000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190037680              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 11.1 |
| Ilość      | 50 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | Q 3 AKZ4                   | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0336500000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190121730              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 17.2 |
| Ilość      | 50 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | Q 4 AKZ4                   | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0336600000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190096656              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 23.3 |
| Ilość      | 50 ST                      | mm                                                                  |

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | Q 10 AKZ4                  | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">0368600000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba   |
| GTIN (EAN) | 4008190056766              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: |
| Ilość      | 20 ST                      | 59.9 mm                                                         |

## Akcesoria

## Zaślepki rozłączenia




W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QB 2 WI RA6 IS             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0482700000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190166021              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3 mm |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                     |

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QB 3 WI RA6 IS             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0482800000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190145217              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3 mm |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                     |
| Typ        | QB 4 WI RA6 IS             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0482900000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190086169              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3 mm |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                     |

## Zaślepki rozłączenia



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

## DKT 4/35 PT100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QB 75/6.2/9/WI             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">0526400000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 27 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4008190099923              | biegunów: 75, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 0.8 |
| Ilość      | 10 ST                      | mm                                                                  |

## Moduły logiczne




Funkcje logiki AND, NAND, OR i NOR w formie rzędowych listew zaciskowych o przekroju znamionowym 4 mm<sup>2</sup>. Wszystkie mają po 5 wejść, które, logicznie powiązane, wyprowadzane są na jedno wyjście 24 V/ 20 mA PNP. Moduły logiki oferują szerokie spektrum aplikacji do sprzęgania cyfrowych sygnałów czujników / urządzeń wykonawczych z urządzeniami automatycznymi.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | AP DKT4 PA                 | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">0687560000</a> | Płytko końcowa do złączek, beżowy, Wysokość: 65 mm, Szerokość: |
| GTIN (EAN) | 4008190009465              | 1.5 mm, V-2, PA 66, zatraskowe: Tak                            |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                |

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35                      | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">0383560000</a> | Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              | 100 °C                                                          |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                 |
| Typ        | EWK 1                      | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">0206160000</a> | Wspornik końcowy, beżowy, TS 32, V-0, Wemid, Szerokość: 9 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              | 100 °C                                                          |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                 |

## Akcesoria

## Płytki zamykające i płytki separacyjne



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | TSCH 4 AKZ4                | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">0363360000</a> | Mała podziałka (zacisk), PA 66, beżowy, długotrwała temperatura |
| GTIN (EAN) | 4008190136680              | użytkowa, maks.: 100 °C                                         |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                 |

## Adapter testowy i gniazda testowe



Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Wersja                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">0180400000</a> | Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                           |
| Typ        | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Wersja                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">0215700000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe                |
| GTIN (EAN) | 4008190184872              |                                           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                           |

## Akcesoria

## Wspornik montażowy




Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N      | Wersja                                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">0266800000</a> | Śruba mocująca (terminal), 2.50 mm, Głębokość: 3.8 mm, Szerokość: 4.5 mm, Wysokość: 14 mm              |
| GTIN (EAN) | 4008190084899              |                                                                                                        |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Typ        | BFSC M2.5X18 PA/RT         | Wersja                                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">0303300000</a> | Śruba mocująca (terminal), 2.50 mm, poliamid 66, Głębokość: 3.8 mm, Szerokość: 4.5 mm, Wysokość: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190040673              |                                                                                                        |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                        |

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VL 2 AKZ4/DK4              | Wersja                                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">0446700000</a> | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 32 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190055486              |                                                                                                                                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                                                                                   |
| Typ        | VH 10/4/2.8 AKZ4           | Wersja                                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">0446600000</a> | Tuleja łącząca (terminal), przykręcany, Szerokość: 4 mm, Wysokość: 4 mm, Głębokość: 10, Liczba biegunów: 1, Cu Zn                 |
| GTIN (EAN) | 4008190176211              |                                                                                                                                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                                                                                   |

## Akcesoria

## Zaślepki rozłączenia




W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | ISPF QB75 SW               | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">0526700000</a> | Izolacja profilowa (terminal), tworzywo sztuczne, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190093723              |                                                          |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                          |

## Pokrywa ostrzegawcza



Pokrywy ostrzegawcze z symbolem błyskawicy zwiększają bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Stosuje się je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania napięcia zewnętrznego.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | AD 4 AKZ4                  | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0303400000</a> | Pokrywa złącza, żółty, PVC, Wysokość: 24.2 mm, Szerokość: 20 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190068158              | Głębokość: 1 mm, V-2                                             |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                  |

## Akcesoria

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.


Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller.

Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## Uchwyt znaczników



Uchwyty oznaczniaków oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczniaków o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatraskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczniaków można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznaczniaka.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805490000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805520000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |