

## VH 19/6.3/4.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 6 mm, Высота: 6 mm, Глубина: 19 mm, Количество полюсов: 1, Cu Zn
Заказ №	<a href="#">0318000000</a>
Тип	VH 19/6.3/4.3
GTIN (EAN)	4008 190059460
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Диаметр	6 mm	Масса нетто	2.77 g

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		

**Общие сведения**

Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для пластины перемычки
------------	------------------------

**Размеры**

Диаметр	6 mm
---------	------

**Характеристики материала**

Основной материал	Cu Zn	Цветовой код	серый
-------------------	-------	--------------	-------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		