

BS 25 IH/GE SAKT1



Изображение изделия



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Монтажный винт (клемма), 3.00 мм, Сталь, Латунь, Глубина: 28.7 мм, Ширина: 5.5 мм, Высота: 5.5 mm |
| Заказ № | 0335700000 |
| Тип | BS 25 IH/GE SAKT1 |
| GTIN (EAN) | 4008190189235 |
| Кол. | 50 Штука |



BS 25 IH/GE SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|---------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 28.7 mm | Глубина (дюймов) | 1.1299 inch |
| Высота | 5.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.2165 inch |
| Ширина | 5.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2165 inch |
| Диаметр | 3 mm | Масса нетто | 1.78 g |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|----------------------|----------------|------------------------------|---------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|-------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6с |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fef00bc7a4 |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность | Нет исполнение | Вид монтажа | привинченный |

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|------------------------|
| Исполнение | для пластины перемычки |
|------------|------------------------|

Размеры

| | | |
|---------|------|--|
| Диаметр | 3 mm | Резьба метрическая, наружная, размер 3.00 mm |
|---------|------|--|

Характеристики материала

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------|
| Основной материал | Сталь, Латунь | Цветовой код | желтый |
|-------------------|---------------|--------------|--------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |