

WGZ 24Vdc 1,6A
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


WAVGUARD to selektywny elektroniczny bezpiecznik, eliminujący negatywne wpływy na równoległe ścieżki prądowe i odłączający celowo tylko uszkodzony obwód elektryczny.

Obwód obciążający można ponownie załączyć poprzez wejście zerujące.

Błędy są sygnalizowane poprzez wskaźnik optyczny i styk bezpotencjałowy.

Bezpieczniki WAVEGUARD są obliczone na prądy znamionowe między 1,6 i 8 A.

Ofertę uzupełnia wariant z programowanym prądem znamionowym 0,5...5 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Electronic fuse
Nr zam.	8621040000
Typ	WGZ 24Vdc 1,6A
GTIN (EAN)	4032248284375
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2016-12-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	WGS 24Vdc 1,6A

WGZ 24Vdc 1,6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E230683

Wymiary i masa

Głębokość	92.4 mm	Głębokość (cale)	3.6378 inch
Wysokość	72 mm	Wysokość (cale)	2.8346 inch
Szerokość	22.5 mm	Szerokość (cale)	0.8858 inch
Masa netto	101 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...55
---------------------------	----------------	----------------------------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E230683
------------------------	---------

Wejście

Znamionowe napięcie sterowania	24 V DC	Zakres przyłączeniowy	2.5 mm ² / AWG 12
Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe	Reset	Impuls > 100 ms +24 V, zbocze opadające WŁ.
Prąd znamionowy	1,6 A	Prąd wejściowy	1,6 A

Wyjście

Zakres przyłączeniowy	2.5 mm ² / AWG 12	Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe
Prąd wyjściowy	1,6 A	Opóźnienie komunikatu	3,5 ms typ.
Status przekaźnika / styk wyboru	zestyk rozwierny maks. 50 V / 0,05 A; tylko do niskiego napięcia!		

Informacje ogólne

Ciężar	100 g	Normy	DIN EN 50178
Stopień ochrony	IP20	Szerokość zabudowy	22.5 mm
Wysokość zabudowy	72 mm	Głębokość konstrukcyjna	92.4 mm
Wskaźnik pracy	LED zielony: OK, LED czerwony: wyzwolony	Przełącznik suwakowy	WYŁ. - 10 s odczekać - WŁ.; WŁ. / WYŁ.

Sygnałowy

Wskaźnik pracy	LED zielony: OK, LED czerwony: wyzwolony
----------------	--

Dane techniczne


Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC001080

Rysunki

Symbol łączenia



Akcesoria

Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZQV 2.5N/2 GE	Wersja
Nr zam.	1693800000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 RT	Wersja
Nr zam.	1717900000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Wersja
Nr zam.	1717990000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 SW	Wersja
Nr zam.	1718080000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
Ilość	60 ST	