Справочный листок технических дан-


AP AKZ1.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 22.5 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фикса- тором: Да
Заказ №	<u>0340580000</u>
Тип	AP AKZ1.5 BL
GTIN (EAN)	4008190118907
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	,		
Глубина	19.5 mm	Глубина (дюймов)	0.7677 inch
Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	0.65 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном	-50 °C	Температура при длительном	100 °C
использовании, мин.		использовании, макс.	
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	*****	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.009 kg CO2eq.	
	NNO USHAPIO		
дополнительные техничес	жие данные		
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Указание по установке Параметры системы	• • •		
Параметры системы	• • •		
Параметры системы Исполнение	монтаж Концевая пластина		
Параметры системы Исполнение Характеристики материал	монтаж Концевая пластина	Пветовой кол	Синий
Параметры системы Исполнение	монтаж Концевая пластина	Цветовой код	синий
Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	монтаж Концевая пластина 1a	Цветовой код	Синий
Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал	монтаж Концевая пластина 1a	Цветовой код	синий
Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	монтаж Концевая пластина 1a	Цветовой код ЕТІМ 7.0	синий
Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0	монтаж Концевая пластина 1а РА 66 V-2		
Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	монтаж Концевая пластина РА 66 V-2 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886
Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 10.0	МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА РА 66 V-2 EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000886 EC000886 27-14-11-33 27-14-11-33
Параметры системы Исполнение Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	МОНТАЖ Концевая пластина РА 66 V-2 ЕСО00886 ЕСО00886 ЕСО00886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 27-14-11-33

Статус каталога / Изображения