

WAS2 VMR 3PH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produkt nie jest już
dostępny, Arkusz danych
tylko w celu informacyj-
nym



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	WAVESERIES, Monitorowanie napięcia, 1 x trójfazowe (R, S, T, N), 250 V, złącze śrubowe
Nr zam.	8705630000
Typ	WAS2 VMR 3PH
GTIN (EAN)	4032248377060
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2022-12-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S

WAS2 VMR 3PH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Głębokość	112.4 mm	Głębokość (cale)	4.4252 inch
Szerokość	22.5 mm	Szerokość (cale)	0.8858 inch
Długość	96.5 mm	Długość (cale)	3.7992 inch
Masa netto	120.6 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy	0...95 % (bez obroszenia)		

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508	Brak	MTTF	493 a
-------------------------------	------	------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65

Wejście

Liczba wejść	1 x trójfazowe (R, S, T, N)	Częstotliwość wejściowa	50...60Hz
napięcie wejściowe	80 - 250 V AC/DC 3~, 200...400 V AC/DC		

Wyjście (cyfrowe)

znamionowy prąd załączający	0,1 A	prąd trwały	3 A
Napięcie łączeniowe AC, max.	0 V	Typ	2 styki przełączne
Funkcja alarmu	konfigurowalne, Przepięcie, Za niskie napięcie, Histereza: 10V		

Informacje ogólne

dokładność powtarzalności	<0,3% nastawionego zakresu	Stopień ochrony	IP20
Napięcie zasilania	z obwodu pomiarowego	Czas odpowiedzi skokowej	<300 ms
Szyna montażowa	TS 35	Współczynnik temperaturowy	≤ 300 ppm/K
Znamionowy pobór mocy	1.5 VA	Konfiguracja	Mikroprzełącznik oraz potencjometr, Kasowanie

WAS2 VMR 3PH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

alarmu poprzez wejście
kasujące lub przyciskiem

Koordynacja izolacji

udarowe napięcie wytrzymywane	6 kV	Normy EMV	EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	2
Separacja galwaniczna	Separator 3-drożny	Napięcie izolacji	4 kVeff / 1 min.
napięcie nominalne	600 V		

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2.5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0.5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2.5 mm ²

Ważna informacja

Informacje produktowe	Produkt ten zostanie wkrótce zastąpiony nowym. Prosimy nie używać go w nowych systemach. Prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
-----------------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		


WAS2 VMR 3PH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki


Schemat połączeń elektrycznych



Overvoltage and undervoltage monitoring,
example of setting



Overvoltage and undervoltage monitoring,
example of setting



WAS2 VMR 3PH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączy z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, sztyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WS 10/5 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1635000000	WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190261948	Weidmueller, Allen-Bradley, biały
Ilość	720 ST	