

RIM 3 110/230VUC GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe
Nr zam.	8713770000
Typ	RIM 3 110/230VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390144
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-03-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	CXX L 63G

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Wymiary i masa

Głębokość	34.5 mm	Głębokość (cale)	1.3583 inch
Wysokość	9 mm	Wysokość (cale)	0.3543 inch
Szerokość	12.5 mm	Szerokość (cale)	0.4921 inch
Masa netto	2.95 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...70 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Wilgotność 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 110...230 V UC Wskazanie statusu Zielona dioda LED

Dane ogólne

Barwny czarny

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy UL508 Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92

Dane techniczne

ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

Rysunki

Schemat połączeń

Rysunek wymiarowany
