

RIM 4 110/230VUC GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe
Nr zam.	8713800000
Typ	RIM 4 110/230VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390182
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-03-30T00:00:00+02:00

RIM 4 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

UL File Number Search

[Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus)

E223759

Wymiary i masa

Głębokość	34.5 mm	Głębokość (cale)	1.3583 inch
Wysokość	9 mm	Wysokość (cale)	0.3543 inch
Szerokość	12.5 mm	Szerokość (cale)	0.4921 inch
Masa netto	2.84 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E223759
------------------------	---------

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	110...230 V UC	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED
układ ochronny	warystor		

Dane ogólne

Barwny	czarny
--------	--------

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	UL508	Nr certyfikatu (cURus)	E223759
-------	-------	------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

RIM 4 110/230VUC GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Drawings****Schemat połączeń****Rysunek wymiarowany**