Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 27 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (Р): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 3 mm	
Заказ №	0482700000	
Тип	QB 2 WI RA6 IS	
GTIN (EAN)	4008190166021	
Кол.	50 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы			,	
Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch	
Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch	
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch	
Масса нетто	0.67 g			
Температуры				
T	05.00 55.00	_	F 00 40 00	
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50°C Температура при длительном 100°C использовании, макс.		100 °C	
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w	t%		
Дополнительные техничес	кие данные			
		·		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Проверенное на взрывозащищенн исполнение			привинченный	
Общие сведения				
Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Параметры системы				
Исполнение	Перемычка			
Размеры			,	
Шаг в мм (Р)	6.00 mm			
Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	27 A	
Характеристики материал	ıa			
Основной материал	PA 66	Цветовой код	серый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
				
	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 8.0 ETIM 10.0		ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 27-14-11-40	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		