

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Zestaw montażowy składa się z przekaźnika, gniazda i zatrasku mocującego Sprawność przetestowana w 100% 100% kontrola izolacji dielektrycznej pomiędzy wejściem a wyjściem 1 styki przełączne CO Opcjonalny przycisk testowy z mechanicznym wskaźnikiem stanu Jasna kontrolka LED statusu (cewka AC: czerwona / cewka DC: zielona) Identyfikacja cewek (AC czerwona / DC niebieska)

## Ogólne dane zamówieniowe

|                      |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja               | RIDERSERIES RCI, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestaw przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Tak |
| Nr zam.              | <a href="#">8881580000</a>                                                                                                                                                                      |
| Typ                  | RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)           | 4032248631834                                                                                                                                                                                   |
| Ilość                | 10 szt.                                                                                                                                                                                         |
| Status dostawy       | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                                                                                                                                              |
| Dostępne do          | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                       |
| Produkt alternatywny | <a href="#">CRIKIT S 24VDC 1CO L/D/PB</a>                                                                                                                                                       |

Data sporządzenia 25.02.2026 12:07:34 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 70.2 mm | Głębokość (cale) | 2.7638 inch |
| Wysokość   | 77 mm   | Wysokość (cale)  | 3.0315 inch |
| Szerokość  | 15.8 mm | Szerokość (cale) | 0.622 inch  |
| Masa netto | 56.2 g  |                  |             |

## Temperatury

|                            |                |                       |                                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania  | -40 °C...70 °C | Temperatura otoczenia | -40 °C...70 °C                                    |
| Temperatura eksploatacyjna |                | Wilgotność            | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Strona sterownicza

|                                |                   |                    |               |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Znamionowe napięcie sterowania | 24 V DC           | Prąd znamionowy DC | 31.6 mA       |
| moc znamionowa                 | 761 mW            | Rezystancja cewki  | 1440 Ω ± 10 % |
| Wskazanie statusu              | Zielona dioda LED | układ ochronny     | Dioda zwrotna |

## Strona obciążenia

|                                                                     |                                                                           |                                                                          |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| znamionowe napięcie załączające                                     | 250 V AC                                                                  | Ciągły prąd                                                              | 12 A @ 1CO without bridged output wire connections; 16 A @ 1CO with bridged output wire connections |
| max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym           | 0.1 Hz                                                                    | Napięcie łączeniowe AC, max.                                             | 250 V                                                                                               |
| Początkowy prąd rozruchowy                                          | 30 A / 4 s                                                                | Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 4000 VA                                                                                             |
| Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 384 W @ 24 V                                                              | Opóźnienie włączenia                                                     | ≤ 8 ms                                                                                              |
| Opóźnienie wyłączenia                                               | ≤ 6 ms                                                                    | Typ zestyku                                                              | 1 CO contact (AgNi)                                                                                 |
| Żywotność mechaniczna                                               | Cewka AC 5 x 106 cykli przełączania, Cewka DC 10 x 106 cykli przełączania | min. moc włączalna                                                       | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V                                                             |

## Dane ogólne

|                            |                                                                     |                                             |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Szyna montażowa            | TS 35                                                               | Dostępność przycisku testowego              | Tak |
| Wersja przycisku testowego | z możliwością blokowania, tylko przy usunięciu blokady zatraskowej, | Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Tak |

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
|        | Przycisk testowy bez blokady |  |
| Barwny | czarny                       |  |

## Koordynacja izolacji

|                                                                                     |                 |                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie znamionowe                                                                 | 250 V           | Stopień zanieczyszczenia                                      | 2                |
| Kategoria przepięciowa                                                              | III             | grupa materiałów izolacyjnych                                 | IIIa             |
| odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 8 mm          | wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 5 kVRMS / 1min   |
| Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku                                          | 1 kVeff / 1 min | udarowe napięcie wytrzymywane                                 | 5 kV (1,2/50 µs) |
| Stopień ochrony                                                                     | IP20            |                                                               |                  |

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

|                                 |                           |                                  |                           |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Właściwy przekaźnik             | <a href="#">RCI374AC4</a> | Właściwa podstawka               | <a href="#">SRC-I 2CO</a> |
| Nr certyfikatu (CSA) przekaźnik | 249409-2426937            | Nr certyfikatu (CSA) podstawka   | 249409-2295474            |
| Nr certyfikatu (DNV)            | TAA000011A                | Nr certyfikatu (cURus) podstawka | E223759                   |

## Dane przyłączeniowe

|                                                                                                   |                     |                                                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Metoda wykonywania złącz                                                                          | złącze śrubowe      | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego                                                 | 8 mm              |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                 | 0.5 Nm              | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                               | 0.7 Nm            |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego                                                             | 2.5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, min.                                                                          | 1 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.                                                  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.                              | 1 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.                              | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.                             | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.                              | 1.5 mm <sup>2</sup> | Wielkość ostrza                                                                                  | Gr. PZ1           |

## Ważna informacja


|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | IP20 bez podłączonego przewodu przy całkowicie otwartym złączu z kabląkiem zaciskowym. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |


### Rysunki

#### Schemat połączeń




For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and 14 with 24 must be bridged with a wire  $\geq 1,5 \text{ mm}^2$  at the socket.

#### Wykres



Charakterystyka ograniczenia prądu  
obciążenia DC Obciążenie rezystancyjne


#### Wykres



\*For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and 14 with 24 must be bridged with a wire  $\geq 1,5 \text{ mm}^2$  at the socket.

Krzywa obciążalności prądowej  
Przełącznik połączony z podstawką

#### Wykres



Roboczy zakres napięcia stałego


## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rysunki

### Wykres




Trwałość elementów elektrycznych 250 V AC  
resistive load 250 V AC obciążenie rezystancyjne

### Rysunek wymiarowany



Rysunek szczegółowy Zdejmowanie  
blokady przycisku testowego

### Rysunek wymiarowany



## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Mostek poprzeczny do gniazda ze złączem śrubowym

Połączenia krzyżowe dla gniazd w RIDERSERIES DRI.



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | SRC-I QV S                 | Wersja                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1132070000</a> | RIDERSERIES RCI, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248912087              |                                     |
| Ilość      | 10 ST                      |                                     |

## Zatrzaski mocujące

Pierścień mocujący do przekaźników RIDERSERIES RCI  
Metalowy oraz plastikowy pierścień mocujący

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | SRC-I CLIP HP              | Wersja                  |
| Nr zam.    | <a href="#">8869510000</a> | RIDERSERIES RCI, Obejma |
| GTIN (EAN) | 4032248614462              |                         |
| Ilość      | 10 ST                      |                         |

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## poszczególne komponenty



Moduły przekaźnikowe z wymuszonym prowadzeniem zestyków

Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszącym 99 %, przekaźniki ze stykami wymuszonymi zaliczają się do sprawdzonych elementów techniki bezpieczeństwa. Mechaniczne ustawienie styków względem siebie gwarantuje zsynchronizowany status łączenia na obu styków. Dzięki temu w razie awarii (na przykład w przypadku zespawania styku roboczego wskutek przeciążenia), styk sygnalizacyjny zachowuje ten sam status łączenia. Sterownik (lub sterownik bezpieczeństwa) wykrywa zagrożony styk i porównuje wartości zadane z wartościami rzeczywistymi. W przypadku wykrycia różnicy, możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia wyposażenia i ludzkiego życia. 2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normą EN 61810-3 typ B Sprawdzony komponent technologii bezpieczeństwa Pokrycie diagnostyczne w 99 %

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | SRC-I CLIP HM RCI          | Wersja                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1132090000</a> | RIDERSERIES RCI, Obejma |
| GTIN (EAN) | 4032248912209              |                         |
| Ilość      | 20 ST                      |                         |

## moduł zabezpieczający



Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI / bazy przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

Opcjonalne wyposażenie w diodę zwrotną, warystor ochronny, rezystor obciążenia oraz filtr RC

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 1 6/230V             | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napięcie sterowania: 6... |
| GTIN (EAN) | 4032248614523              | 230 V DC, złącze wtykowe                                         |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                  |

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## LED / dioda zwrotna



Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI / bazy przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.  
Opcjonalnie z zieloną lub czerwoną diodą LED Z diodą zabezpieczającą Do napięcia zasilania DC

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 2 6/24VDC            | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">8869590000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614530              | sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe                     |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                             |
| Typ        | RIM-I 2 6/24VDC GN         | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">8869600000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614547              | sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe                     |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                             |
| Typ        | RIM-I 2 24/60VDC           | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">8869670000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614608              | sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe                    |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                             |
| Typ        | RIM-I 2 24/60VDC GN        | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">8869680000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614615              | sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe                    |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                             |

## LED



Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI / bazy przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.  
Opcjonalnie z zieloną lub czerwoną diodą LED Do zasilania UC

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 3 6/24VUC            | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">8869630000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V |
| GTIN (EAN) | 4032248614578              | UC, złącze wtykowe                                               |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                  |
| Typ        | RIM-I 3 6/24VUC GN         | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">8869640000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V |
| GTIN (EAN) | 4032248614585              | UC, złącze wtykowe                                               |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                  |

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 3 24/60VUC           | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">8869610000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 24...60 |
| GTIN (EAN) | 4032248614554              | V UC, złącze wtykowe                                            |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                 |

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 3 24/60VUC GN        | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">8869620000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 24...60 |
| GTIN (EAN) | 4032248614561              | V UC, złącze wtykowe                                            |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                 |

## Warystor ochronny




Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI / bazy przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

Z warystorem ochronnym Do zasilania UC

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 4 24VUC VAR          | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">8869710000</a> | RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napięcie sterowania: |
| GTIN (EAN) | 4032248606344              | 24 V UC, złącze wtykowe                                         |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                 |

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznicową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE GE        | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: żółty, |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                         |

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: biały, |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                         |

## Wkręta z końcówką krzyżową, typu Pozidrive



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIK SLIM PZ1 X 80         | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2749670000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki |
| GTIN (EAN) | 4050118896411              | (A): 1                                                         |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                |

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIK PZ1 X 80              | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2749920000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki |
| GTIN (EAN) | 4050118897227              | (A): 1                                                         |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                |

## Wkręta z końcówką krzyżową, typu Pozidriv



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, uchwyt zgodny z ISO 8764-PZ, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PZ1 X 80               | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">2749440000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 14.5 mm, 80 mm, Grubość |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              | końcówki (A): 1                                          |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                          |

## Akcesoria

## ESG 6/15



Gwarantowana duża trwałość: ESG

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

Korzyści wynikające z zastosowania MultiMark

"Różne materiały spełniające różne wymagania" Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 MM WS             | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2619940000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118626148              |                                            |
| Ilość      | 3000 ST                    |                                            |

## ESG 6/17



Gwarantowana duża trwałość: ESG

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

Korzyści wynikające z zastosowania MultiMark

"Różne materiały spełniające różne wymagania" Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/17 MM WS             | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2005100000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 17 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              |                                            |
| Ilość      | 3000 ST                    |                                            |

## RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 SRC-I MC NE WS    | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2558350000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy |
| GTIN (EAN) | 4050118569063              |                                                                 |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                                 |