

**ZB 16K BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**

Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

**Основные данные для заказа**

Версия	клемма (Соединение сборной шины)
Заказ №	<a href="#">0502880000</a>
Тип	ZB 16K BL
GTIN (EAN)	4008190014186
Кол.	50 Штука

## ZB 16K BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Сертификаты

## Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E60693

## Размеры и массы

Глубина	26.8 mm	Глубина (дюймов)	1.055 1 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	8.7 g		

## Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	6 AWG	Сертификат № (CSA)	12400-237
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	12 AWG		

## Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	4 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	12 AWG
Сертификат № (UR)	E60693	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	4 AWG		

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Сертификат № (IECEx)	IECEXULD13.0005U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	16 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс. (IECEx)	16 mm <sup>2</sup>
Обозначение EN 60079-7	Ex eb II C Gb	Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU	II 2 G D

Указание по технике безопасности	Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements
----------------------------------	--

## ZB 16K BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:  
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Проходной (втулка)	Вид монтажа	привинченный
-----------------------	--------------------	-------------	--------------

## Общие сведения

Указание по установке	Проходной (втулка)
-----------------------	--------------------

## Параметры системы

Исполнение	для шины 10 x 3 мм
------------	--------------------

## Расчетные данные

Расчетное сечение	16 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

## Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Изоляционный материал	РА
-------------------	-------	-----------------------	----

Цветовой код	синий
--------------	-------

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Момент затяжки, макс.	2.4 Nm	Момент затяжки, мин.	1.2 Nm
Длина зачистки изоляции	16 mm	Вид соединения	Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс.	25 mm <sup>2</sup>	Диапазон зажима, мин.	2.5 mm <sup>2</sup>
Зажимной винт	M 4	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	16 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	2.5 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	25 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	2.5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	16 mm <sup>2</sup>

**ZB 16K BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 2.5 mm<sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ETIM 10.0	EC000001	ECLASS 14.0	27-25-01-16
ECLASS 15.0	27-25-01-16		