

**CLI R 02-3 GE/SW 7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

Версия	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
Заказ №	<a href="#">0560001522</a>
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 7
GTIN (EAN)	4008 190185213
Кол.	10 Штука

## CLI R 02-3 GE/SW 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	4 mm	Глубина (дюймов)	0.1575 inch
Высота	3 mm	Высота (в дюймах)	0.1181 inch
Ширина	3.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.1339 inch
Масса нетто	1.14 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	3 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.3 mm	Наружный диаметр провода	1.3 - 3 mm
Сечение соединительного провода	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	Ориентация печатных символов	горизонтально
Вид печати	Стандартный	Метод выполнения печати	горячая штамповка
Исполнение	MultiPack	Ширина	3.4 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый
Галогены	Да	Основной материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия
Цвет печати	черный	Напечатанные символы	Цифры
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производство оборудования	Количество на оправке	25
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C	Выходные данные	7

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		