

FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, M 5, Ширина: 14 mm |
| Заказ № | 0636800000 |
| Тип | FM 5/TS35 |
| GTIN (EAN) | 4008190152949 |
| Кол. | 40 Штука |

FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 7 mm | Глубина (дюймов) | 0.2756 inch |
| Высота | 50.2 mm | Высота (в дюймах) | 1.9764 inch |
| Ширина | 14 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5512 inch |
| Масса нетто | 4.65 g | | |

Температуры

| | |
|------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|---------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|------------|-----------------------|
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |
|------------|-----------------------|

Дополнительные технические данные

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----|
| Вид крепления | защелкиваемый | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----|

Общие сведения

| | | | |
|-------------|----------------|----------------------------------|-------|
| Поверхность | никелированный | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
|-------------|----------------|----------------------------------|-------|

Параметры системы

| | | | |
|------------|--------------------|----------------------------------|-------|
| Исполнение | для монтажных реек | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
|------------|--------------------|----------------------------------|-------|

Размеры

| | | | |
|---------------------|-----|--------------|----------|
| Резьба (внутренняя) | M 5 | Шаг в мм (P) | 14.00 mm |
|---------------------|-----|--------------|----------|

Характеристики материала

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Основной материал | Сталь, без покрытия | Поверхность | никелированный |
|-------------------|---------------------|-------------|----------------|

| | |
|--------------|------------|
| Цветовой код | серебряный |
|--------------|------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |

FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

