

KT-F 36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Odpowiednie do zastosowań wymagający cięcia kabli w ograniczonej przestrzeni
- Łatwe posługiwanie się
- Wymagana minimalna siła nacisku ręki
- Opcja samoczynnego powrotu do pozycji wyjściowej z każdej pozycji cięcia
- Nie nadaje się do drutu stalowego, kabli zbrojonych stalą, stopów aluminium i ciągnionych na twardo przewodów miedzianych
- Nie przecinać przewodów pod napięciem.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	narzędzia do cięcia, Obcinaczki czołowe
Nr zam.	9002190000
Typ	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2024-06-06T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1.9685 inch
Wysokość	150 mm	Wysokość (cale)	5.9055 inch
Szerokość	360 mm	Szerokość (cale)	14.1732 inch
Masa netto	1642.78 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu	Obcinaczka czołowa do kabli o średnicy zewnętrznej maks. 35 mm	Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
---------------	--	-----------	-------------------------

Narzędzia do cięcia

Typ kabla	Kable miedziane i aluminiowe	Kabel miedziany - drobny drut, max. (kcmil)	600 kcmil
kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	300 mm ²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (kcmil)	600 kcmil
Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	300 mm ²	Kabel miedziany, max. Ø	35 mm
Średnica przewodu, maks.	36 mm	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (kcmil)	600 kcmil
Kabel aluminiowy wielodrutowy, maks. (mm ²)	300 mm ²	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	35 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Rysunki

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²