

## H0,14/10 GR SV


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
Nr zam.	<a href="#">9005180000</a>
Typ	H0,14/10 GR SV
GTIN (EAN)	4008190859909
Ilość	500 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

## Wymiary i masa

Masa netto	0.05 g
------------	--------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego kolor szary	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

## Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	0.6 mm	długość powierzchni styku (L2)	6 mm
średnica kołnierza (D2)	1.5 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 26 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.14 mm <sup>2</sup>	kod koloru	Weidmueller

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rysunki**

**Rysunek**

