



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Wkrętak
Nr zam.	9008410000
Typ	SDIS 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4032248056378
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2021-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	SDIS 1.0X5.5X125

SDIS 1.0X5.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Szerokość	245 mm	Szerokość (cale)	9.6456 inch
Średnica	36 mm	Masa netto	92.6 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dane techniczne

Opis artykułu	wkrętak z izolacją VDE z końcówką do wkrętu z rowkiem 1,0x5,5x125
---------------	---

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	5.5 mm	Grubość końcówki (A)	1 mm
Kształt	rowek	Długość końcówki	125 mm
Typ ostrza	B		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		