

PZ 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm ² , 16mm ² , Zacisk z karbem
Nr zam.	9017340000
Typ	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008190420468
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	436 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 6
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 10	obszar zacisku, maks.	16 mm ²
obszar zacisku, min.	6 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

napęd	mechaniczne	Przekrój tulejek na żyłę, max.	16 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Rysunki



PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Wersja
Nr zam.	9012640000	16mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4008190114831	
Ilość	1 ST	

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lub tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wersja
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

W worku typu Multi



Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C dla przewodów od 1,5 do 16 mm² (AWG 16-6) z miedzi pocynowanej tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23X GE SV	Wersja
Nr zam.	9006790000	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190332303	
Ilość	100 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22 EB	Wersja
Nr zam.	0534200000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa
GTIN (EAN)	4008190033460	
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/22D R	Wersja
Nr zam.	9019240000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190075385	
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/22T BR	Wersja
Nr zam.	9021150000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, brązowy
GTIN (EAN)	4008190086886	
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/28 EB	Wersja
Nr zam.	0565800000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, kość słoniowa
GTIN (EAN)	4008190138646	
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/28D R	Wersja
Nr zam.	9019250000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190041410	
Ilość	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H10,0/28T BR	Wersja
Nr zam.	9021160000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, brązowy
GTIN (EAN)	4008190041915	
Ilość	100 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 16,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/22 GN	Wersja
Nr zam.	0565900000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190022181	
Ilość	100 ST	
Typ	H16,0/22D BL	Wersja
Nr zam.	9019260000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190125806	
Ilość	100 ST	
Typ	H16,0/22T W	Wersja
Nr zam.	9021170000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190151478	
Ilość	100 ST	
Typ	H16,0/28 GN	Wersja
Nr zam.	0566000000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190165406	
Ilość	100 ST	
Typ	H16,0/28D BL	Wersja
Nr zam.	9019270000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190100773	
Ilość	100 ST	
Typ	H16,0/28T W	Wersja
Nr zam.	9021180000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190151980	
Ilość	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20T GN	Wersja
Nr zam.	9021130000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190111731	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/20 SW	Wersja
Nr zam.	0533500000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190183905	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/20D GE	Wersja
Nr zam.	9019220000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190151607	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/26 SW	Wersja
Nr zam.	0565700000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190026837	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/26D GE	Wersja
Nr zam.	9019230000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190072117	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/26T GN	Wersja
Nr zam.	9021140000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190022501	
Ilość	100 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 0,25 mm² - 6,0 mm²

Do przewodów 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane
luzem w torebki poliestrowe

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/10	Wersja
Nr zam.	9004120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190104795	
Ilość	500 ST	
Typ	H6,0/12	Wersja
Nr zam.	0191900000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190026851	
Ilość	500 ST	
Typ	H6,0/15	Wersja
Nr zam.	0124700000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190003807	
Ilość	500 ST	
Typ	H6,0/18	Wersja
Nr zam.	9004130000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190143626	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm² - 185,0 mm²

Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)
 Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
 tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane
 luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/12	Wersja
Nr zam.	0282900000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190075972	
Ilość	500 ST	
Typ	H10,0/15	Wersja
Nr zam.	0124800000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190037475	
Ilość	500 ST	
Typ	H10,0/18	Wersja
Nr zam.	0379300000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190156091	
Ilość	500 ST	
Typ	H16,0/12	Wersja
Nr zam.	0492500000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190114190	
Ilość	500 ST	
Typ	H16,0/15	Wersja
Nr zam.	0124300000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190162993	
Ilość	500 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H16,0/18	Wersja
Nr zam.	0375200000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190077105	
Ilość	100 ST	
Typ	H16,0/25	Wersja
Nr zam.	9004150000	Gilza na żyłę, standard, 25 mm, 25 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190037253	
Ilość	100 ST	
Typ	H16,0/32	Wersja
Nr zam.	9004160000	Gilza na żyłę, standard, 32 mm, 32 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190084004	
Ilość	100 ST	

Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:
kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Wersja
Nr zam.	9025920000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Wersja
Nr zam.	9025400000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Ilość	1 ST	

Torebka wielokrotna

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller
kod koloru DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Wersja
Nr zam.	9004940000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość słoniowa
GTIN (EAN)	4008190482718	
Ilość	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H10,0/26D R ZH SV	Wersja
Nr zam.	9004710000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4032248044221	czerwony
Ilość	100 ST	

Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Wersja
Nr zam.	9005170000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190482756	brązowy
Ilość	100 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/24 ZH EB	Wersja
Nr zam.	9037340000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość
GTIN (EAN)	4008190492816	stoniowa
Ilość	100 ST	

Typ	H10,0/24D ZH R	Wersja
Nr zam.	9037570000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190493141	czerwony
Ilość	100 ST	

Dostarczane luzem w worku polietylenowym

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność
ciepła do 105°C
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/24DS ZH R	Wersja
Nr zam.	9018880000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4032248105830	czerwony
Ilość	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/24T ZH BR	Wersja
Nr zam.	9037710000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190493516	brązowy
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/30 ZH EB	Wersja
Nr zam.	9037350000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, kość
GTIN (EAN)	4008190492823	sloniowa
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/30D ZH R	Wersja
Nr zam.	9037580000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493158	czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/30T ZH BR	Wersja
Nr zam.	9037720000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493530	brązowy
Ilość	100 ST	

Dostarczane luzem w worku polietylenowym

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność
ciepła do 105°C
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/24S ZH EB	Wersja
Nr zam.	9018860000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość
GTIN (EAN)	4032248105816	sloniowa
Ilość	100 ST	
Typ	H10,0/30DS ZH R	Wersja
Nr zam.	9018890000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4032248105847	czerwony
Ilość	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H10,0/30S ZH EB	Wersja
Nr zam.	9018870000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, kość
GTIN (EAN)	4032248105823	słoniowa
Ilość	100 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/29 ZH GN	Wersja
Nr zam.	9037360000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190492830	
Ilość	50 ST	
Typ	H16,0/29D ZH BL	Wersja
Nr zam.	9037590000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm,
GTIN (EAN)	4008190493165	niebieski
Ilość	50 ST	
Typ	H16,0/29T ZH W	Wersja
Nr zam.	9037730000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190493554	
Ilość	50 ST	
Typ	H16,0/38 ZH GN	Wersja
Nr zam.	9037370000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190492847	
Ilość	50 ST	
Typ	H16,0/38D ZH BL	Wersja
Nr zam.	9037600000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190493196	niebieski
Ilość	50 ST	
Typ	H16,0/38T ZH W	Wersja
Nr zam.	9037740000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190493561	
Ilość	50 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Wersja
Nr zam.	9004930000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190482701	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	9004720000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190962210	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Wersja
Nr zam.	9005160000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190482749	
Ilość	100 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23 ZH SW	Wersja
Nr zam.	9037320000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190492793	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE	Wersja
Nr zam.	9037550000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190493127	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN	Wersja
Nr zam.	9037690000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190493486	
Ilość	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H6,0/29 ZH SW	Wersja
Nr zam.	9037330000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190492809	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/29D ZH GE	Wersja
Nr zam.	9037560000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190493134	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/29T ZH GN	Wersja
Nr zam.	9037700000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190493509	
Ilość	100 ST	

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lub tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wersja
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 ST	