

## KBZI 200

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pliers
Nr zam.	<a href="#">9046430000</a>
Typ	KBZI 200
GTIN (EAN)	4032248357765
Ilość	1 szt.

## KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



## Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	318 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## Dane techniczne

Opis artykułu	szczypce uniwersalne z izolacją VDE do wysokich wymagań
---------------	---

## szczypce

średnica przewodu maks. (H)	2.7 mm	średnica przewodu maks. (MH)	3.8 mm
średnica przewodu maks. (P)	2.3 mm	twardość ostrzy	64 HRC
izolacja ochronna 1000 V	Tak	długość szczęk	40 mm
długość łączna	200 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

