

COMBI CHECK 2MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy. Z wyświetlaczem LED. Zgodnie z normą VDE Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe. Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia do testowania, 2-biegunowy tester napięcia typu 1156
Nr zam.	9204230000
Typ	COMBI CHECK 2MM
GTIN (EAN)	4032248616497
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2021-01-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	VT COMBI PRO

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	204 g
------------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu	próbnik napięcia do 690V/ 100 Hz LED
---------------	---

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

kategoria obwodu pomiarowego	CAT III - 690V/ CAT IV - 400V	napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC
Napięcie znamionowe, min.	6 V	Zakres pomiaru napięcia/AC	6-690 V
Zakres pomiaru napięcia/DC	690 V	Temperatura pracy, max.	45 °C
Temperatura pracy, min.	-15 °C	Wskaźnik napięcia stałego	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Wskaźnik napięcia przemiennego	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zakres częstotliwości, maks.	100 Hz
Zakres częstotliwości, min.	0 Hz	wskaźnik	LED
Stopień ochrony	IP65	Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA
Sprawdzanie przejścia	Tak - wizualne + akustyczne	Sprawdzanie izolacji	6 kV
Odporność na napięcie szczytowe	8 kV		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		