HDC 10B DODQ 2QB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

Заказ №	1009080000	
Тип	HDC 10B DODQ 2QB	
GTIN (EAN)	4032248713820	
Кол.	1 Штука	

HDC 10B DODQ 2QB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Попуски и окоппустении	9000 <u></u>		
Допуски к эксплуатации	r		
	7)		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			,
Масса нетто	132 g		
Температуры			
Предельная температура	-40 °C 125 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19		
Габаритные размеры Кабельный вход	Для оснований		
Исполнение			<u> </u>
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка	Исполнение корпуса	Крышка для нижней част корпуса
Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на верхней части	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	4	Кабельный вход	Для оснований
Тип	Крышка	Цвет (RAL)	RAL 7001
BG	4	Подходит для ModuPlug®	Да
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Нет
Классификации			
ETIM 0.0	50000407	FTW 4.7.0	F0000467
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02 27-44-02-02

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-44-02-02

Weidmüller **₹**


HDC 10B DODQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC 10B DODQ 2QB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

Основные данные для заказа

Основные диниме для заказа			
Тип	HDC 10B TSBU 1PG16G	Версия	
Заказ №	<u>1654070000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4008190406899	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 16	
Тип	HDC 10B TSBU 1PG21G	Версия	
Заказ №	<u>1654090000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4008190406912	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 21	
Тип	HDC 24D TSBU 1PG21G	Версия	
Заказ №	<u>1654150000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4008190406974	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 21	
Тип	HDC 24D TSBU 1PG29G	Версия	
Заказ №	<u>1654170000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4008190406998	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 29	
Тип	HDC 24D TSBU 1M32G	Версия	
Заказ №	<u>1787230000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4032248204571	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,	
		Типоразмер кабельных вводов: М 32	
Тип	HDC 24D TSBU 1M25G	Версия	
Заказ №	<u>1787240000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4032248204588	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,	
		Типоразмер кабельных вводов: М 25	

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HDC 10B TSBU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1787550000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204892	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 10B TSBU 1M20G	Версия
Тип Заказ №	HDC 10B TSBU 1M20G 1787560000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
Заказ №	<u>1787560000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во

Корпус вилки, кабельный ввод вверху



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

Основные данные для заказа

Тип HDC 24D TOBU 2M20G Версия Заказ № 1336600000 HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
Заказ № 1336600000 НDС - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN) 4050118175257 вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,	
Кол. 1 ST Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,	
Типоразмер кабельных вводов: М 20	
Тип HDC 10B TOBU 1PG16G Версия	
Заказ № <u>1654220000</u> HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN) 4008190407049 вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,	
Кол. 1 ST Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
Типоразмер кабельных вводов: PG 16	
Тип HDC 10B TOBU 1PG21G Версия	
Заказ № <u>1654240000</u> HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN) 4008190407063 вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,	
Кол. 1 ST Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
Типоразмер кабельных вводов: PG 21	
Тип HDC 24D TOBU 1PG29G Версия	
Заказ № <u>1654320000</u> HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во	
OTIN (FAN) 4000400407440	
GTIN (EAN) 4008190407148 вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,	

Дата создания 15.11.2025 07:19:40 МЕХ

Статус каталога / Изображения

HDC 10B DODQ 2QB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

		Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 29
Тип	HDC 24D TOBU 1M32G	Версия
Заказ №	1787290000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204632	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 24D TOBU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1787300000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204649	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 10B TOBU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1787590000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204939	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 10B TOBU 1M20G	Версия
Заказ №	<u>1787600000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204946	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 20
	_	