

**SCT-C 7.9/200**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные стяжки характеризуются максимально возможной силой стяжки, а также длительным сроком службы. Кроме того, стальные кабельные стяжки обеспечивают возможность прочного крепления на длительный период при чрезвычайно высоких нагрузках на материал, таких как высокие температуры или агрессивное химическое воздействие.

- Кабельная стяжка из нержавеющей стали, покрытие по всей поверхности
- Надежная технология фиксации (сферический затвор) для быстрой и простой установки
- Возможность крепления вручную или с помощью инструмента
- Эти кабельные стяжки рекомендуются для особых областей применения, характеризующихся наличием соленой водяной пыли, экстремальными температурами или опасностью коррозии

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединитель кабеля, 7.9 x 200 mm, Нержавеющая сталь, покрытие из полиэстера, 1112 N
Заказ №	<a href="#">1015310000</a>
Тип	SCT-C 7.9/200
GTIN (EAN)	4032248724284
Кол.	100 Штука

## SCT-C 7.9/200

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E524836

### Размеры и массы

Глубина	0.26 mm	Глубина (дюймов)	0.0102 inch
Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	7.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.311 inch
Масса нетто	4.92 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -80...150 °C  
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C

Температура при длительном использовании, макс. 165 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Да	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	None	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-80 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	50 mm	Основной материал	Нержавеющая сталь, покрытие из полиэстера
Предел прочности при растяжении	1112 N	Диаметр пучка, макс.	50 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	250 lbf	Диаметр пучка, мин.	20 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Изображения

Чертеж

