


**WDU 4/10/BEZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия**

Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm <sup>2</sup> , 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1 |
| Заказ №    | <a href="#">1020900000</a>                                                                                                                                     |
| Тип        | WDU 4/10/BEZ                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190172473                                                                                                                                                  |
| Кол.       | 10 Штука                                                                                                                                                       |

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (UR)     | E60693                  |

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 46.5 mm | Глубина (дюймов)  | 1.8307 inch |
| Высота      | 60 mm   | Высота (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Ширина      | 6.1 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.2402 inch |
| Масса нетто | 86.59 g |                   |             |

## Температуры

|                                                |                |                                                 |                |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -60 °C...85 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C         |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0,762 kg CO2 eq. |

## Расчетные данные согласно CSA

|                                         |        |                                        |                |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 10 AWG | Напряжение, класс C (CSA)              | 600 V          |
| Ток, разм. C (CSA)                      | 35 A   | Сертификат № (CSA)                     | 200039-1057876 |
| Ток, разм. B (CSA)                      | 35 A   | Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG         |

## Расчетные данные согласно UL

|                                                           |        |                                                          |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)       | 10 AWG | Ток, разм. C                                             | 35 A   |
| Напряжение, класс C (UR)                                  | 600 V  | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)       | 26 AWG |
| Сертификат № (UR)                                         | E60693 | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 22 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 10 AWG |                                                          |        |

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                         |                  |                      |                  |
|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Сертификат № (ATEX)     | DEMKO14ATEX1338U | Сертификат № (IECEx) | IECExULD14.0005U |
| Макс. напряжение (ATEX) | 690 V            | Ток (ATEX)           | 32 A             |

## WDU 4/10/BEZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                          |                   |                                           |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEX)                  | 690 V             |
| Ток (IECEX)                              | 32 A              | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Обозначение EN 60079-7                   | Ex eb II C Gb     | Маркировка взрывозащиты Ex                | II 2 G D          |
|                                          |                   | 2014/34/EU                                |                   |

## Дополнительные технические данные

|                                              |        |                             |                 |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| Открытые страницы                            | справа | Количество одинаковых клемм | 10              |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да     | Вид монтажа                 | зафиксированный |

## Общие сведения

|                                                    |        |                                                     |               |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Количество полюсов                                 | 10     | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10        |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Нормы                                               | IEC 60947-7-1 |
| Укомплектованная монтажная рейка                   | TS 35  |                                                     |               |

## Параметры системы

|                                          |                                                                           |                                   |     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Исполнение                               | Винтовое соединение, для вставной перемычки, для привинчиваемой перемычки | Требуется концевая пластина       | Да  |
| Количество независимых точек подключения | 1                                                                         | Количество уровней                | 1   |
| Количество контактных гнезд на уровень   | 2                                                                         | Количество потенциалов на уровень | 1   |
| Уровни с внутр. перемычками              | Нет                                                                       | Соединение PE                     | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка         | TS 35                                                                     | Функция N                         | Нет |
| Функция PE                               | Нет                                                                       | Функция PEN                       | Нет |

## Размеры

|                |       |
|----------------|-------|
| Смещение TS 35 | 32 mm |
|----------------|-------|

## Расчетные данные

|                                            |                   |                                                   |       |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Расчетное сечение                          | 4 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение                            | 800 V |
| Номинальное напряжение пост. тока          | 800 V             | Номинальный ток                                   | 32 A  |
| Нормы                                      | IEC 60947-7-1     | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ  |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1.02 W            |                                                   |       |

## Характеристики материала

|                             |                |              |               |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал           | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |               |

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|                                                                                                                 |                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 4 mm <sup>2</sup> | Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|

## Technical data

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                                                                              |                                       |                       |                                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                                          | AWG 10                                |                       |                                       |                     |
| Направление соединения                                                                       | боковая                               |                       |                                       |                     |
| Длина зачистки изоляции                                                                      | 10 mm                                 |                       |                                       |                     |
| Вид соединения 2                                                                             | Винтовое соединение                   |                       |                                       |                     |
| Вид соединения                                                                               | Винтовое соединение                   |                       |                                       |                     |
| Количество соединений                                                                        | 2                                     |                       |                                       |                     |
| Диапазон зажима, макс.                                                                       | 6 mm <sup>2</sup>                     |                       |                                       |                     |
| Диапазон зажима, мин.                                                                        | 0.13 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                       |                     |
| Зажимной винт                                                                                | M 3                                   |                       |                                       |                     |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                           | AWG 26                                |                       |                                       |                     |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.  | 0.13 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                       |                     |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm <sup>2</sup>                     |                       |                                       |                     |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.  | 0.13 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                       |                     |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 6 mm <sup>2</sup>                     |                       |                                       |                     |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                     | 0.13 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                       |                     |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 4 mm <sup>2</sup>                     |                       |                                       |                     |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                            | 0.13 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                       |                     |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.                                         | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |                       |                                       |                     |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.                                          | 0.5 mm <sup>2</sup>                   |                       |                                       |                     |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 6 mm <sup>2</sup>                     |                       |                                       |                     |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                              | 0.13 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                       |                     |
| Зажимаемый проводник                                                                         | Технические характеристики соединения | Винтовое соединение   |                                       |                     |
|                                                                                              | Сечение подсоединяемого провода       | Тип                   | одножильный, H05(07) V-U              |                     |
|                                                                                              |                                       | мин.                  | 0.5 mm <sup>2</sup>                   |                     |
|                                                                                              |                                       | макс.                 | 6 mm <sup>2</sup>                     |                     |
|                                                                                              |                                       | номин.                | 4 mm <sup>2</sup>                     |                     |
|                                                                                              | кабельный наконечник                  | Длина снятия изоляции | мин.                                  | 10 mm               |
|                                                                                              |                                       |                       | макс.                                 | 10 mm               |
|                                                                                              |                                       |                       | номин.                                | 10 mm               |
|                                                                                              |                                       | Момент затяжки        | мин.                                  | 0.5 Nm              |
|                                                                                              |                                       |                       | макс.                                 | 1 Nm                |
|                                                                                              |                                       |                       | Технические характеристики соединения | Винтовое соединение |
|                                                                                              | Сечение подсоединяемого провода       | Тип                   | многожильный H07V-R                   |                     |
|                                                                                              |                                       | мин.                  | 1.5 mm <sup>2</sup>                   |                     |
|                                                                                              |                                       | макс.                 | 6 mm <sup>2</sup>                     |                     |
|                                                                                              |                                       | номин.                | 4 mm <sup>2</sup>                     |                     |
|                                                                                              | кабельный наконечник                  | Длина снятия изоляции | мин.                                  | 10 mm               |
|                                                                                              |                                       |                       | макс.                                 | 10 mm               |
|                                                                                              |                                       |                       | номин.                                | 10 mm               |
|                                                                                              |                                       | Момент затяжки        | мин.                                  | 0.5 Nm              |
|                                                                                              |                                       |                       | макс.                                 | 1 Nm                |


## Technical data

| Технические характеристики соединения |                       | Винтовое соединение |        |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| Сечение подсоединяемого провода       | Тип                   | гибкий, H05(07) V-K |        |
|                                       | мин.                  | 0.5 Nm              |        |
|                                       | макс.                 | 6 Nm                |        |
|                                       | номин.                | 4 Nm                |        |
| кабельный наконечник                  | Длина снятия изоляции | мин.                | 10 mm  |
|                                       |                       | макс.               | 10 mm  |
|                                       |                       | номин.              | 10 mm  |
|                                       | Момент затяжки        | мин.                | 0.5 Nm |
|                                       |                       | макс.               | 1 Nm   |
|                                       |                       |                     |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001284    | ETIM 9.0    | EC001284    |
| ETIM 10.0   | EC001284    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-06 |             |             |

Drawings



## WDU 4/10/BEZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | WQV 4/2                    | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1051960000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 41 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4008190026486              | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 10.6 |
| Кол.       | 50 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | WQV 4/3                    | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1054560000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 41 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4008190168971              | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.6  |
| Кол.       | 50 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | WQV 4/4                    | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1054660000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 41 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4008190095758              | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.6  |
| Кол.       | 50 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | WQV 4/10                   | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1052060000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 41 А, Количество      |
| GTIN (EAN) | 4008190054687              | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.6 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |

## Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | WAP 2.5-10                 | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1050000000</a> | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 56 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              | Ширина: 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет         |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |
| Тип        | WAP 2.5-10 BL              | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1050080000</a> | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190136611              | mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Нет                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |

## WDU 4/10/BEZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1050100000</a> | Торцевая и разделительная пластина для клемм, Темно-бежевый,    |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              | Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1050180000</a> | Торцевая и разделительная пластина для клемм, синий, Высота: 56 |
| GTIN (EAN) | 4008190013899              | mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid                         |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |

## Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | WEW 35/2                   | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1061200000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | Ширина: 8 mm, 100 °C                                       |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                            |

## Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | WTA 3 WDU4                 | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1632350000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190209711              |                                                             |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                             |
| Тип        | WTA 3/ZA WDU4              | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1632360000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190209704              |                                                             |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                             |

## WDU 4/10/BEZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Чистый




Маркировочный элемент для разъемов WAD подходит для клемм серии W, а также для концевых стопоров WEW 35/2 и ZEW 35/2. Данные маркировочные элементы предлагаются пустыми, с заказной печатью или со стандартной печатью с изображением молнии. Маркировочные элементы WAD MultiCard подходят для печати с помощью принтеров PrintJet CONNECT. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | WAD 5 MC NE WS             | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1112910000</a> | Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248891689              | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, белый                            |
| Кол.       | 48 ST                      |                                                               |
| Тип        | WAD 5 MC NE GE             | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1112920000</a> | Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248891771              | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, желтый                           |
| Кол.       | 48 ST                      |                                                               |
| Тип        | WS 12/6 MC NE WS           | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1609900000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                             |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                               |
| Тип        | DEK 5/6 MC NE WS           | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00      |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, белый                                            |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                               |

## SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндровой формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | SCHT 7                     | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                          |

## Accessories

## Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB



ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZGB 15                     | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1636530000</a> | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | 5.00 Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |
| Тип        | ZGB 30                     | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1611930000</a> | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | 5.00 Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |

## Зажим для экрана кабеля



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип        | LS 2.8 WDU2.5-10           | Версия                       |
| Заказ №    | <a href="#">1056400000</a> | W-серия, Экранированная шина |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                              |
| Кол.       | 100 ST                     |                              |

## Accessories

### DEK 5/6



#### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 MM WS              | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                          |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                          |

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

## WDU 4/10/BEZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | WTW EN                     | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1058800000</a> | Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, Высота: 86 |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              | mm, Ширина: 3 mm, V-0, Материал Wemid                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                |

## Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Тип        | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    | Версия            |
| Заказ №    | <a href="#">0280600000</a> | Аксессуар, Гнездо |
| GTIN (EAN) | 4008190023188              |                   |
| Кол.       | 50 ST                      |                   |

## Принадлежности



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения  
 Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип        | STB 21.6/IH/BL WTL6/3      | Версия                                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1071080000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 0.00 mm, Глубина: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957              |                                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                      |
| Тип        | STB 21.6/IH/DB WTL6/3      | Версия                                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1071000000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 0.00 mm, Глубина: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204              |                                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                      |

## Accessories

## Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | STB 21.6/IH/GE WTL6/3      | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1071010000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 0.00 mm, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190259211              | 26.6 mm                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                              |
| Тип        | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1071020000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 0.00 mm, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190259228              | 26.6 mm                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                              |
| Тип        | STB 21.6/IH/RT WTL6/3      | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1778990000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 0.00 mm, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4032248169665              | 26.6 mm                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                              |

## Принадлежности



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | STB 21.6/IH/SW WTL6/3      | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1071040000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 0.00 mm, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190859985              | 26.6 mm                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                              |

## Accessories

## Тестовый адаптер и тестовые розетки




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип        | STB 21.6/IN/VI WTL6/3      | Версия                                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1071030000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 0.00 mm, Глубина: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235              |                                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                      |
| Тип        | STB 21.6/IN/WS WTL6/3      | Версия                                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1312520000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4050118121704              |                                                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                      |

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |

## Accessories

## WS 12/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип        | WS 12/6 MM WS              | Версия                                               |
| Заказ №    | <a href="#">2007200000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                      |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                      |

## Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

## WDU 4/10/BEZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | WAP 2.5-10/0.5MM           | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1966380000</a> | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 54.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248688616              | Ширина: 0.35 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да       |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                              |

## Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | DS 11.5 WDU4               | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">1774240000</a> | Штырь прокладки (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4032248152391              |                          |
| Кол.       | 100 ST                     |                          |