

DMC 12/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Маркировочные элементы DMC могут использоваться для маркировки переключающих устройств или узлов. Большая площадь маркировки (12 x 27 мм) обеспечивает достаточно места для размещения информации, описывающей устройство и его назначение. Единый размер шильдика для проводов сечением 0,5–10 мм² допускает использование как для многожильных кабелей управления, так и для одножильных проводов. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	DMC, Маркировочные элементы для устройств, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, по желанию клиента
Заказ №	1038830000
Тип	DMC 12/27 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248768080
Кол.	10 Штука

DMC 12/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	1.67 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.018 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Количество на лист	10
Вид печати	По заказу клиента
Метод выполнения печати	MC-Laser
Ширина	27 mm
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	по желанию клиента
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Цвет печати	черный
Напечатанные символы	Требуется файл M-Print PRO
Табличка с рекомендациями	Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Device markers
на комбинацию

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		