

CLI C 3-6 GE/SW 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм². Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, желтый |
| Заказ № | 0253411511 |
| Тип | CLI C 3-6 GE/SW 3 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190085377 |
| Кол. | 20 Штука |

CLI C 3-6 GE/SW 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 17 mm | Глубина (дюймов) | 0.6693 inch |
| Высота | 6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина | 11 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4331 inch |
| Масса нетто | 0.72 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 70 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 16 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 8 mm | Наружный диаметр провода | 8 - 16 mm |
| Сечение соединительного провода | 16 - 70 mm ² | | |

Общие данные

| | | |
|--|--|---------------------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | |
| Вид печати | Стандартный | |
| Метод выполнения печати | горячая штамповка | |
| Исполнение | MultiPack | |
| Ширина | 11 mm | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -30 °C | |
| Цветовой код | желтый | |
| Галогены | Да | |
| Диаметр изоляции, макс. | 16 | |
| Основной материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | |
| Цвет печати | черный | |
| Напечатанные символы | Цифры | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Комплекующая деталь |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C | |
| Выходные данные | 3 | |

Классификации

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

Technical data

ECLASS 15.0

27-28-11-02



Изображение аналогичное