## Справочный листок технических дан-

### **TW SAK2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

#### Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 50 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66
Заказ №	0302860000
Тип	TW SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190032968
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных

### **TW SAK2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
			. = 0.00	
Глубина	44 mm	Глубина (дюймов)	1.7323 inch	
Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch	
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch	
Масса нетто	3.08 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C	
Экологическое соответст	вие изделия		'	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы				
Модолио	Проможительная плостина			
Исполнение 	Промежуточная пластина			
Характеристики материал	1 <b>a</b>			
Основной материал	PA 66	Цветовой код	бежевый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			
Классификации				
ETIMA C.O.	F000000	FTIM 7.0	FC000000	
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
	27-25-03-01			

Статус каталога / Изображения