


Изображение изделия



Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

Основные данные для заказа

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 35 mm², 125 A, 800 V, Количество соединений: 2 |
| Заказ №                | <a href="#">0303560000</a>                                                                                      |
| Тип                    | SAK 35                                                                                                          |
| GTIN (EAN)             | 4008190169053                                                                                                   |
| Кол.                   | 20 Штука                                                                                                        |
| Статус поставки        | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                                                     |
| Доступно до            | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                                                       |
| Альтернативный продукт | <a href="#">SAK 35N</a>                                                                                         |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ROHS                   | Соответствовать         |
| UL File Number Search  | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (UR)      | E60693                  |
| Сертификат № (cURusEX) | E184763                 |

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 67.5 mm | Глубина (дюймов)  | 2.6575 inch |
| Высота      | 58 mm   | Высота (в дюймах) | 2.2835 inch |
| Ширина      | 18 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.7087 inch |
| Масса нетто | 52.64 g |                   |             |

### Температуры

|                                                |                |                                                 |                |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -50 °C...55 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Расчетные данные согласно CSA

|                                         |        |                           |                |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 2 AWG  | Напряжение, класс C (CSA) | 600 V          |
| Ток, разм. C (CSA)                      | 145 A  | Сертификат № (CSA)        | 154685-1501714 |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA)  | 12 AWG |                           |                |

### Расчетные данные согласно UL

|                                                           |        |                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)       | 2 AWG  | Ток, разм. C                                             | 105 A |
| Напряжение, класс C (UR)                                  | 600 V  | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)       | 6 AWG |
| Сертификат № (UR)                                         | E60693 | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 6 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 2 AWG  |                                                          |       |

### Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                        |               |                            |          |
|------------------------|---------------|----------------------------|----------|
| Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb | Маркировка взрывозащиты Ex | II 2 G D |
|                        |               | 2014/34/EU                 |          |

## Технические данные

### Дополнительные технические данные

|                                   |        |                             |              |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| Открытые страницы                 | справа | Количество одинаковых клемм | 1            |
| Проверенное на взрывозащищенность | Да     | Вид монтажа                 | закрепленный |
| исполнение                        |        |                             |              |

### Общие сведения

|                                                     |               |                                                    |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 2         | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 12 |
| Нормы                                               | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка                   | TS 32  |

### Параметры системы

|                                          |                                                                           |                                   |     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Исполнение                               | Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина       | Да  |
| Количество независимых точек подключения | 1                                                                         | Количество уровней                | 1   |
| Количество контактных гнезд на уровень   | 2                                                                         | Количество потенциалов на уровень | 1   |
| Уровни с внутр. перемычками              | Нет                                                                       | Соединение PE                     | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка         | TS 32                                                                     | Функция N                         | Нет |
| Функция PE                               | Нет                                                                       | Функция PEN                       | Нет |

### Расчетные данные

|                                                   |                    |                                   |               |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение                                 | 35 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 800 V         |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 800 V              | Номинальный ток                   | 125 A         |
| Ток при макс. проводнике                          | 150 A              | Нормы                             | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 0.26 mΩ            | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ          |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х        | 4.00 W             | Степень загрязнения               | 3             |

### Характеристики материала

|                             |       |              |                |
|-----------------------------|-------|--------------|----------------|
| Основной материал           | PA 66 | Цветовой код | бежевый/желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |                |

### Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|                                                                                                                 |                    |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 35 mm <sup>2</sup> | Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                        |                     |                                                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 B8 |                     | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 2               |
| Направление соединения                 | боковая             | Момент затяжки, макс.                               | 5 Nm                |
| Момент затяжки, мин.                   | 2.5 Nm              | Длина зачистки изоляции                             | 18 mm               |
| Вид соединения                         | Винтовое соединение | Количество соединений                               | 2                   |
| Диапазон зажима, макс.                 | 50 mm <sup>2</sup>  | Диапазон зажима, мин.                               | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Зажимной винт                          | M 6                 | Размер лезвия                                       | 6,5 x 1,2 mm        |

## Технические данные

|                                                                                             |                     |                                                                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 12              | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.                                         | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.                                         | 1.5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                             | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                     | 2.5 mm <sup>2</sup> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## SAK 35


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип        | QL 2 SAK35                 | Версия                                                           |
| Заказ №    | <a href="#">0123600000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 99 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4008190092566              | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 27.8 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                               |
| Тип        | QL 3 SAK35                 | Версия                                                           |
| Заказ №    | <a href="#">0123700000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 99 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4008190182526              | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 18.00, Изолированный: Нет, Ширина:     |
| Кол.       | 20 ST                      | 45.8 mm                                                          |

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип        | QL 4 SAK35                 | Версия                                                           |
| Заказ №    | <a href="#">0123800000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 99 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4008190165390              | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 63.8 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                               |
| Тип        | QL 10 SAK35                | Версия                                                           |
| Заказ №    | <a href="#">0338600000</a> | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 99 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4008190106133              | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 18.00, Изолированный: Нет, Ширина:    |
| Кол.       | 20 ST                      | 171.4 mm                                                         |

## SAK 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | AP SAK35/TW SAK 16         | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">0303660000</a> | Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 58 mm, Ширина:   |
| GTIN (EAN) | 4008190110765              | 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да                           |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                |
| Тип        | AP SAK35/TW SAK 16 BL      | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">0303680000</a> | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 58 mm, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190025199              | mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                |
| Тип        | TW SAK35                   | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">0304360000</a> | Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 74 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190038885              | Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66                                     |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                |

### Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип        | PS 4 F.STB 4               | Версия                           |
| Заказ №    | <a href="#">0299600000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                                  |
| Кол.       | 20 ST                      |                                  |

SAK 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SS M4 D 128-A 4            | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0136400000</a> | Предохранительная шайба, Медь                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |                                                               |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                               |
| Тип        | BFSC M4X30                 | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0267100000</a> | Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190187897              | Ширина: 7 mm, Высота: 30 mm                                   |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |
| Тип        | BFSC M4X32 PA/NA           | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0129100000</a> | Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Полиамид 66, Глубина: 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190020842              | Ширина: 7 mm, Высота: 32 mm                                   |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                               |
| Тип        | BFSC M4X35                 | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0298900000</a> | Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190090487              | Ширина: 7 mm, Высота: 35 mm                                   |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | VN 17/8.2/5.2              | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">0267000000</a> | Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190146986              | Высота: 8 mm, Глубина: 17 mm, Количество полюсов: 1, Cu Zn |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                            |

## SAK 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Предупредительная крышка



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | AD 3 SAK35                 | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0273400000</a> | Крышка клеммы, желтый, ПВХ, Высота: 36 mm, Ширина: 48 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190106027              | Глубина: 1 mm, V-2                                          |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                             |
| Тип        | AD 4 SAK35                 | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0178700000</a> | Крышка клеммы, желтый, ПВХ, Высота: 37 mm, Ширина: 71.6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190056414              | Глубина: 1 mm, V-2                                          |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                             |

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/5 MC SDR             | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                          |

SAK 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/5 MC NE WS           | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                          |

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**SAK 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 MC SDR             | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                          |

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 MC NE WS           | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                          |
| Тип        | DEK 5/8 MC NE WS           | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 800 ST                     |                                                          |

SAK 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.


Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/8 MC SDR             | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.       | 160 ST                     |                                                          |

### Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**SAK 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 800 ST                     |                                                          |

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.       | 160 ST                     |                                                          |

**SAK 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### DEK 5/8



#### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.


Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/8 MM WS              | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                          |
| Кол.       | 500 ST                     |                                                          |

### Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |

## SAK 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |

## DEK 5/6



### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 MM WS              | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                          |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                          |