Справочный листок технических данных

QVS 4 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



QVS4 030740

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, бежевый, 41 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm
Заказ №	0307400000
Тип	QVS 4 SAKT1+2
GTIN (EAN)	4008190091941
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

QVS 4 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	4.5 mm	Глубина (дюймов)	0.1772 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	2.2 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Вид монтажа	привинченный		

Общие сведения

Количество полюсов	4

Параметры системы

Исполнение	Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P)	12.00 mm

Расчетные данные

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	41 A

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		