

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Скользкая гайка, М 6
Заказ №	0334900000
Тип	MB M6/M4 GR
GTIN (EAN)	4008 190057602
Кол.	20 Штука

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	14 mm	Глубина (дюймов)	0.5512 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	12 mm	Ширина (в дюймах)	0.4724 inch
Масса нетто	3.45 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение
---------------	---------------	-----------------------------------	----------------

Общие сведения

Поверхность	необработанный	Укомплектованная монтажная рейка	TS 32
-------------	----------------	----------------------------------	-------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 32
------------	--------------------	----------------------------------	-------

Размеры

Резьба (внутренняя)	M 6	Шаг в мм (P)	12.00 mm
---------------------	-----	--------------	----------

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Поверхность	необработанный
Цветовой код	серый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Классификации

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

