


AP ADK1



Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Версия          | SAK-серия, Концевая пластина, 3 мм, бежевый, Непосредственный монтаж |
| Заказ №         | <a href="#">0476260000</a>                                           |
| Тип             | AP ADK1                                                              |
| GTIN (EAN)      | 4008190158194                                                        |
| Кол.            | 50 Штука                                                             |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                          |
| Доступно до     | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                            |

## AP ADK1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 28.1 mm | Глубина (дюймов)  | 1.1063 inch |
| Высота      | 22 mm   | Высота (в дюймах) | 0.8661 inch |
| Ширина      | 3 mm    | Ширина (в дюймах) | 0.1181 inch |
| Масса нетто | 1.01 g  |                   |             |

### Температуры

|                                                |                |                                                 |               |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C        |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                 |  |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                 |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                 |  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0.014 kg CO2eq. |  |

### Дополнительные технические данные

|              |    |                       |                         |
|--------------|----|-----------------------|-------------------------|
| с фиксатором | Да | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------|----|-----------------------|-------------------------|

### Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

### Параметры системы

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Исполнение | Концевая пластина |
|------------|-------------------|

### Характеристики материала

|                             |       |              |         |
|-----------------------------|-------|--------------|---------|
| Основной материал           | PA 66 | Цветовой код | бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |         |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 | ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |