


ZBE 6K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

Основные данные для заказа

Версия	клемма (Соединение сборной шины)
Заказ №	0525910000
Тип	ZBE 6K SW
GTIN (EAN)	4008190977054
Кол.	50 Штука

ZBE 6K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E60693

Размеры и массы

Глубина	19.5 mm	Глубина (дюймов)	0.7677 inch
Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	10.34 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	8 AWG	Сертификат № (CSA)	12400-237
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	22 AWG		

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	10 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	14 AWG
Сертификат № (UR)	E60693	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	10 AWG		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Сертификат № (IECEx)	IECExULD13.0005U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	6 mm ²	Поперечное сечение провода, макс. (IECEx)	6 mm ²
Обозначение EN 60079-7	Ex eb II C Gb	Маркировка взрывозащиты Ex	II 2 G D
Указание по технике безопасности	Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements		

ZBE 6K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Шина, Непосредственный монтаж	Вид монтажа	привинченный
-----------------------	-------------------------------	-------------	--------------

Общие сведения

Указание по установке	Шина, Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------------

Параметры системы

Исполнение	для шины 10 x 3 мм
------------	--------------------

Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm ²
-------------------	-------------------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Изоляционный материал	РА
Цветовой код	черный		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Момент затяжки, макс.	2.4 Nm	Момент затяжки, мин.	1.2 Nm
Длина зачистки изоляции	19 mm	Вид соединения	Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс.	10 mm ²	Диапазон зажима, мин.	1 mm ²
Зажимной винт	M 4	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²

ZBE 6K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data**Сечение подсоединяемого провода,
тонкий скрученный, мин. 1 mm²Сечение соединения проводов,
твердое ядро, макс. 10 mm²Сечение подсоединяемого провода,
скрученный, мин. 1 mm²Сечение соединения проводов,
твердое ядро, мин. 1 mm²**Классификации**

ETIM 8.0

EC000001

ETIM 10.0

EC000001

ECLASS 15.0

27-25-01-16

ETIM 9.0

EC000001

ECLASS 14.0

27-25-01-16