

**ZBE 6K BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

**Основные данные для заказа**

Версия	клемма (Соединение сборной шины)
Заказ №	<a href="#">0525980000</a>
Тип	ZBE 6K BL
GTIN (EAN)	4008 190060886
Кол.	50 Штука

## ZBE 6K BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E60693

### Размеры и массы

Глубина	19.5 mm	Глубина (дюймов)	0.7677 inch
Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	2.98 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	8 AWG	Сертификат № (CSA)	12400-237
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	22 AWG		

### Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	10 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	14 AWG
Сертификат № (UR)	E60693	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	10 AWG		

### Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Сертификат № (IECEx)	IECExULD13.0005U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс. (IECEx)	6 mm <sup>2</sup>
Обозначение EN 60079-7	Ex eb II C Gb	Маркировка взрывозащиты Ex	II 2 G D
Указание по технике безопасности	Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements		

## Технические данные

of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:  
 The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Шина, Непосредственный монтаж	Вид монтажа	привинченный
-----------------------	-------------------------------	-------------	--------------

### Общие сведения

Указание по установке	Шина, Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------------

### Параметры системы

Исполнение	для шины 10 x 3 мм
------------	--------------------

### Размеры

Смещение TS 35	41 mm
----------------	-------

### Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------

### Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Изоляционный материал	PA
Цветовой код	синий		

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Момент затяжки, макс.	2.4 Nm	Момент затяжки, мин.	1.2 Nm
Длина зачистки изоляции	19 mm	Вид соединения	Винтовое соединение

### Технические данные

Диапазон зажима, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Диапазон зажима, мин.	1 mm <sup>2</sup>
Зажимной винт	M 4	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	1 mm <sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ETIM 10.0	EC000001	ECLASS 14.0	27-25-01-16
ECLASS 15.0	27-25-01-16		