

## QL 2 SAKG28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 232 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 28.00, Изолированный: Нет, Ширина: 40 mm |
| Заказ №    | <a href="#">0551200000</a>                                                                                                    |
| Тип        | QL 2 SAKG28                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190038526                                                                                                                 |
| Кол.       | 10 Штука                                                                                                                      |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 4 mm    | Глубина (дюймов)  | 0.1575 inch |
| Высота      | 14 mm   | Высота (в дюймах) | 0.5512 inch |
| Ширина      | 40 mm   | Ширина (в дюймах) | 1.5748 inch |
| Масса нетто | 16.95 g |                   |             |

### Температуры

|                      |                |                              |               |
|----------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|----------------------|----------------|------------------------------|---------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24 |

### Дополнительные технические данные

|                                              |              |                       |                         |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                                | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет          | Вид монтажа           | привинченный            |

### Общие сведения

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 2 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

### Параметры системы

|            |               |
|------------|---------------|
| Исполнение | Переключатель |
|------------|---------------|

### Размеры

|              |          |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 28.00 mm |
|--------------|----------|

### Расчетные данные

|                        |       |                 |       |
|------------------------|-------|-----------------|-------|
| Номинальное напряжение | 400 V | Номинальный ток | 232 A |
|------------------------|-------|-----------------|-------|

### Характеристики материала

|                   |      |              |       |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Основной материал | CuSn | Цветовой код | серый |
|-------------------|------|--------------|-------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## QL 2 SAKG28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Тип        | KISC M5X50/26 SAK95        | Версия                                |  |
| Заказ №    | <a href="#">0630200000</a> | Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь |  |
| GTIN (EAN) | 4008190024246              |                                       |  |
| Кол.       | 20 ST                      |                                       |  |